

Serie MB-Z Cilindro neumático



Mejoradas características y beneficios relacionados

CARACTERÍSTICA: Peso reducido hasta un 16% gracias a la nueva forma de las cubiertas anterior y posterior.

BENEFICIO PARA EL CLIENTE: Contribuye a reducir el peso total.





Detalles técnicos

Variaciones del cilindro

Opción MB-Z	Disponibilidad							
Estándar	•							
Vástago antigiro	х							
Doble vástago	0							
Con fuelle	0							
Serie para sala limpia	х							
Exenta de cobre	•							
Resistente al agua	0							
Modelo uniforme	0							

- Comercializado en junio de 2012
- Comercializado en abril de 2013
- x No comercializado aún como MB-Z
- ✓ XC6 en el antiguo MB está ahora disponible como XC68 en MB-Z
- ✓ Baja fricción en el antiguo MB (opción Q) se consolida en el modelo uniforme MB-Z (MBY)
- ✓ Las opciones XC3 se han reducido a: XC3AB, XC3BC, XC3CD, XC3DA
- ✓ MB-Z está exento de cobre (no se requiere para 20-)
- ✓ MB con diámetro 125 sólo está disponible en la versión antigua

Opción MB-Z	Disponibi lidad						
XA	0						
XB5	Х						
XB6	0						
XB13	0						
XC3	0						
XC4	0						
XC5	0						
XC68	0						
XC7	0						
XC8	0						
XC9	0						
XC10	0						
XC11	0						
XC12	0						
XC14	0						
XC22	0						
XC27	0						
XC29	0						
XC30	0						
XC35	0						
XC65	0						
XC88 Nuevo	0						
XC89 Nuevo	0						
X1184	0						



Detalles técnicos

Peso del producto

Peso a carrera cero (k)


Diámetro	Antiguo MB	MB-Z				
32	0,50	0,37				
40	0,69	0,52				
50	1,19	0,91				
63	1,47	1,15				
80	2,73	2,11				
100	3,70	3,06				

Juego de juntas

Diámetro	Antiguo MB	CA2-Z
32	MB32-PS	MB32Z-PS
40	MB40-PS	CA2-40Z-PS
50	MB50-PS	CA2-50Z-PS
63	MB63-PS	CA2-63Z-PS
80	MB80-PS	CA2-80Z-PS
100	MB100-PS	CA2-100Z-PS

■Forma y color externo


- ✓ Las cubiertas anterior y posterior han cambiado de forma y de tratamiento superficial, todo ello sin afectar a la intercambiabilidad de montaje.
- ✓Se ha añadido la marca SMC en la cubierta posterior





Detalles técnicos

■Posición de montaje correcta del detector magnético



Dimensiones diferentes

Serie	Diá- metro	D-A9#		D-M9#		D-Z7# D-Z80 D-Y59# D-Y69# D-Y7#		D-P3DW		D-P4DW		D-F5# D-J5# D-F59F D-F5#W D-J59W D-F5BAL		D-A59W		D-F5NTL		D-A5# D-A6#		D-G39# D-K39# D-A3# D-A44#	
		Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В
	32	6,5	4	10,5	8	4	1,5	6	3	3,5	1	7	4,5	4,5	2	12	9,5	0,5	0	0,5	0
Antiguo MB	40	6,5	4	10,5	8	4	1,5	6	3	3,5	1	7	4,5	4,5	2	12	9,5	0,5	0	0,5	0
	50	7	4,5	11	8,5	4,5	2	6	4	4	1,5	7,5	5	5	2,5	12,5	10	1	0	1	0
	63	7	4,5	11	8,5	4,5	2	6	4	4	1,5	7,5	5	5	2,5	12,5	10	1	0	1	0
	80	10	8,5	14	12,5	7,5	6	4	2,5	7	5,5	10,5	9	8	6,5	15,5	14	4	2,5	4	2,5
	100	10	8,5	14	12,5	7,5	6	4	2,5	7	5,5	10,5	9	8	6,5	15,5	14	4	2,5	4	2,5
	32	6	4	10	8	3,5	1,5	5,5	3,5	3	1	6,5	4,5	4	2	11,5	9,5	0	0	0	0
	40	5	5	9	9	2,5	2,5	4,5	4,5	2	2	5,5	5,5	3	3	10,5	10,5	0	0	0	0
MB-Z	50	6	5	10	9	3,5	2,5	5,5	4,5	3	2	6,5	5,5	4	3	11,5	10,5	0	0	0	0
	63	6	5	10	9	3,5	2,5	5,5	4,5	3	2	6,5	5,5	4	3	11,5	10,5	0	0	0	0
	80	10,5	7,5	14,5	11,5	8	5	5,5	2	7,5	4,5	11	8	8,5	5,5	16	13	4,5	1,5	4,5	1,5
	100	10	8	14	12	7,5	5,5	5	2,5	7	5	10,5	8,5	12	6	15,5	13,5	4	2	4	2

