
Schrittmotor-Controller

(E CR CPU'US

RoHS





Anzahl der Schrittdaten: 64 Positionen

Schrittdaten-Eingabe

Serie JXC51/61

- Schrittmotor (24 VDC)
- Anzahl der Schrittdaten: 64 Positionen













Schrittdaten-Eingabe Serie JXC51/61 5.8




Controller-Einstellungssoftware ACT-Controller 2



Benutzerfreundliche Einstellungssoftware ACT-Controller 2 (für PC)


Verschiedene Funktionen im normalen Modus erhältlich (im Vergleich zum bestehenden ACT-Controller)

Parameter- und Schrittdaten-Einstellung




 * Kunden, die einen PC mit anderen Spezifikationen als Windows 10/64-bit und Windows 11 verwenden, müssen die ACT-Controller Software verwenden.

Alarm-Anzeige




Wenn ein Alarm ausgelöst wird, können die Alarmdetails und Gegenmaßnahmen angezeigt werden.



Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kann die kumulierte Start-up Zeit des Controllers angezeigt werden.

Aufzeichnung von Signalverläufen



Position, Geschwindigkeit, Kraft und Ein- / Ausgangssignale können während des Betriebs aufgezeichnet werden.

* Bei Verwendung der Testbetriebsfunktion des ACT Controllers 2 ist die Aufzeichnung von Signalverläufen nicht möglich.




Schrittdaten-Eingabe Serie JXC51/61 5.8




Controller-Einstellungssoftware ACT-Controller 2

Schreib-Tool JXC-BC



Mit dem Schreib-Tool können die Parameter und Schrittdaten des angeschlossenen Antriebs in einen unbeschriebenen Controller der Serie JXC geschrieben werden.


Anpassbare Plug-in-Funktionen



Die angezeigten Plug-in-Funktionen sowie die Reihenfolge der Anzeige sind anpassbar. Kunden können die von ihnen benötigten Funktionen hinzufügen.

Im normalen Modus stehen verschiedene andere Testbetriebsmethoden (Programmbetrieb, Jog-Betrieb, Schrittmass einstellen, usw.), die Überwachung des Signalstatus, ein One-Touch-Schalter zwischen Japanisch und Englisch und andere Funktionen zur Verfügung.

Für den sofortigen Einsatz wählen Sie den "Easy-Mode" für den Betrieb



Die Einstellung der Schrittdaten, verschiedene Testvorgänge und die Statusbestätigung können auf einem einzigen Bildschirm vorgenommen werden.


Verwendbare Controller



Achtung

Kunden, die einen anderen Controller als die oben aufgeführten verwenden, sollten die vorhandene Controller-Software ACT Controller verwenden.

Download der Einstellungssoftware



Schrittdaten-Eingabe Serie JXC51/61 5.8


Teaching-Box

Normal Mode

- Verschiedene Schrittdaten können in der Teaching-Box gespeichert und an den Controller übertragen werden.
- •Kontinuierlicher Testbetrieb mit bis zu 5 Schrittdaten.

Teaching-Box-Maske

 Die einzelnen Funktionen (Schrittdaten, Test, Überwachung usw.) können aus dem Hauptmenü gewählt werden.



Easy-Mode

- Die einfache Maske ohne Scrollfunktion ermöglicht eine einfache Einstellung und Bedienung.
- •Wählen Sie ein Symbol im ersten Bildschirm, um eine Funktion auszuwählen.
- Stellen Sie die Schrittdaten ein und überprüfen Sie diese in einer weiteren Maske.





Nach der Eingabe der Werte können diese durch Drücken von "SET" übernommen werden.



Der Betriebsstatus kann überprüft werden.

Teaching-Box-Maske

 Die Dateneinstellung kann erfolgen, indem die Position und die Geschwindigkeit eingegeben werden. (Andere Bedingungen sind voreingestellt.)

Schritt	Achse 1						
Schritt-Nr.	0						
Posn	50,00 mm						
Geschwindigk	eit 200 mm/s						



Schritt	Achse 1
Schritt-Nr.	1
Posn 8	80,00 mm
Geschwindigkeit	100 mm/s

Antrieb und Controller werden zusammen geliefert. (Komponenten können auch separat bestellt werden.)

Stellen Sie sicher, dass die Kombination aus Controller und Antrieb korrekt ist.

<Prüfen Sie vor der Verwendung folgende Punkte>

- ① Überprüfen Sie die Modellnummer auf dem Typenschild des Antriebs. Diese Nummer sollte mit der des Controllers übereinstimmen.
- ② Überprüfen Sie, ob die I/O Konfiguration übereinstimmt (NPN oder PNP).





Feldbussystem

EtherCAT/EtherNet/IP™/PROFINET/DeviceNet®/ IO-Link/CC-Link-Ausführung mit direkter Eingabe Schrittmotor-Controller/Serie JXC S. 18





○Zwei verschiedene Arten von Fahrbefehlen ○Daisy Chain Verdrahtungsschema

Eingabe der Schritt-Nummer: Betrieb durch Verwendung der voreingestellten Schrittdaten im Controller. Numerische Dateneingabe: Der Antrieb arbeitet mit Werten wie Position und Geschwindigkeit von einer übergeordneten Steuerung


Clesen von Statusdaten

Statusdaten, wie z. B. die aktuelle Geschwindigkeit und Position sowie Alarmcodes, können über eine SPS gelesen werden.

Es stehen zwei Kommunikationsanschlüsse zur Verfügung.

- Bei der Ausführung DeviceNet™ und Ausführung CC-Link kann die durchschleifende Verdrahtung mit einem Abzweigstecker hergestellt werden.
- Bei IO-Link Punkt-zu-Punkt







Controller-Einstellungssoftware ACT-Controller 2 Ab S. 1

Benutzerfreundliche Einstellungssoftware ACT-Controller 2 (für PC)

Verschiedene Funktionen im normalen Modus erhältlich (im Vergleich zum bestehenden ACT-Controller)

- Parameter- und Schrittdaten-Einstellung
 Schreib-Tool JXC-BC

Alarmliste

- Anpassbare Plug-in-Funktionen
- Aufzeichnung von Signalverläufen
- * Kunden, die einen PC mit anderen Spezifikationen als Windows 10/64-bit und Windows 11 verwenden, müssen die ACT-Controller Software verwenden.




Controller mit STO Sicherheits-Teilfunktion Serie JXC F



Sicherheitsfunktion/STO, SS1-t (EN 61800-5-2)

Wenn das STO-Signal von der Sicherheitseinrichtung eingegeben wird, wechselt der Controller im Anschluss an den SS1-t-Betrieb in den STO-Betrieb und die Spannungsversorgung des Motors wird ausgeschaltet.



SS1-t-Betrieb: Safe Stop 1 – Nach dem Abbremsen erfolgt ein Wechsel in den STO-Betrieb.

STO-Betrieb: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment) – Die Spannungsversorgung des Motors wird ausgeschaltet.

Beispiel für den Anschluss externer Geräte
Controller mit STO Sicherheits-Teilfunktion
JXC□F□-□

Sicherheitseinrichtungen

Bereichssensor

Not-Aus-Taste

Sicherheits-SPS

24 VDC

Zertifizierung durch unabhängige Stelle

Ermöglicht die sicherheitstechnische Auslegung von Geräten und Anlagen (gemäß ISO/IEC-Normen)



EN 61508 SIL 3*1 EN 62061 SIL CL 3*1 EN ISO 13849-1 Kat. 3 PL e EN 61800-5-2 STO, SS1-t

SIL (Sicherheits-Integritätslevel)

Ein Sicherheits-Integritätslevel gemäß der Definition der internationalen Norm IEC 61508/62061 Es gibt 4 Sicherheitsstufen, wobei die niedrigste SIL 1 und die höchste SIL 4 ist.

PL (Performance Level)

Eine Skala, die verwendet wird, um die Eignung von sicherheitsbezogenen Teilen zur Ausführung einer Sicherheitsfunktion gemäß der internationalen Norm ISO 13849 zu bestimmen


Es gibt 5 Stufen der Sicherheitsfunktion, wobei die niedrigste Stufe PL a und die höchste Stufe PL e ist.

*1 Der oben genannte Sicherheits-Integritätslevel ist der Höchstwert. Das erreichbare Level variiert je nach Konfiguration und Prüfverfahren der Komponente. Beachten Sie das "Sicherheitshandbuch JXC#-OMY0009" für weitere Informationen.



System-Aufbau Vom Kunden bereitzustellen Elektrischer Antrieb/ Schlittenausführung **SPS** Spannungsversorgung für I/O-Signal 24 VDC Controller*1 I/O-Kabel s. 16 Bestell-Nr. LEC-CN5-□ Zu CN5 Zu ENC Web-Katalog mm Kommunikationskabel •-(3 m)s. 16 Zu MOT Antriebskabel*1 Standardkabel Robotikkabel LE-CP-□-S LE-CP-□ Schrittdaten-Eingabe Kann als Optionen hinzugefügt s. 8 JXC51/61 werden. Siehe Seite "Bestellschlüssel" des Antriebs. Ohne Abschlusswiderstand: Vom Kunden bereitzustellen Zu PWR JXC5/6 -XZ34 (zum Anschluss an Gateway-Einheit LEC-G (RS485), z.B. Modbus) Spannungsversorgung für Touch Operator Interface/Human Machine Interface, SPS (vom Kunden zu stellen) Controller 24 VDC KEYENCE Spannungs-KV-LH20V versorgungsstecker Schneider Electric (Zubehör) VGA: GP4000 WVGA: SP5000. ST6000 Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R/iQ-F Einzelheiten erfahren Sie bei den einzelnen Herstellern. Optionen Kommunikationskabel f ür Controller-Einstellung Adapterkabel*2 s. 16 ● Teaching-Box s. 16 P5062-5 (Mit 3-m-Kabel) Kommunikationskabel : JXC-W2A-C s. **16** Cable USB : LEC-W2-U (0,3 m)LEC-T1-3□G□ Das Adapterkabel kann zum <Controller-Ssoftware/USB-Treiber> Anschluss dieses Controllers an Controller-Software die optionale Teaching-Box USB-Treiber (für JXC-W2A-C) [LEC-T1] verwendet werden, die Herunterladen von der SMC-Website: mit der Serie LEC angeboten wird. https://www.smc.eu oder USB-Kabel (A-mini, Ausführung B) Adapterkabel (0.8 m)s. 16 PC *2 Ein Adapterkabel wird auch für die Verbindung des Controllers der Serie JXC□1 und dem Kommunikationskabel der Serie LEC□ (LEC-W2A-C) benötigt. (Ein Adapterkabel wird für das JXC-W2A-C nicht benötigt)

System-Aufbau <u>(EtherCAT®/EtherNet/IP™/PROFINET/Devi</u>ceNet™/IO-Link/CC-Link)




Controller (Schrittdaten-Eingabe) Serie JXC51/61



Bestellschlüssel	S. 8
Technische Daten	S. 8
Montage	S. 9
Abmessungen	S. 10
Verdrahtungsbeispiel	S. 11
Schrittdaten-Einstellung	S. 12
Signal-Timing	S. 13
Antriebskabel	S. 14
Optionen: Antriebskabel	S. 15
Optionen:	S. 16

Schrittmotor-Controller Serie JXCE□/91/P1/D1/L□/M1



JXCD1

JXCL1

JXCLF

Mit STO Sicherheits-Teilfunktion

Bestellschlüssel	S. 18
Technische Daten	S. 19
Beispiel für Fahrbefehl	S. 19
Abmessungen	S. 20
Antriebskabel	S. 23
Optionen: Antriebskabel	S. 24
Optionen	S. 25

Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die unterschiedlichen Controller-Versionen S. 27

JXCM1


Controller (Ausführung Schrittdaten-Eingabe)

C. TUS ROHS






Bestellschlüssel







PNP

2 Mo	ontage
	0 1

O montage										
7	Schraubmontage									
8*1	DIN-Schiene									

*1 Die DIN-Schiene ist nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

I/O-Kabellänge [m]

_	Ohne
1	1,5
3	3
5	5

4 Bestell-Nr. Antrieb

Ohne Kabelspezifikationen und Antriebsoptionen Beispiel: Geben Sie "LEFS25B-100" für das Modell LEFS25B-100B-R1□□ ein.


Unbeschriebener Controller*1

*1 Erfordert eine spezielle Software (JXC-BCW)

Abschlusswiderstand für die Kommunikation

_	Mit
-XZ34	Ohne

Der "-XZ34" hat keine festgelegte Produktnummer, daher muss der Controller separat bestellt werden.



Sicherheitshinweise für unbeschriebene Controller (JXC□1□□-BC)

Einen unbeschriebenen Controller kann der Kunde mit Daten des Antriebs beschreiben, mit dem er kombiniert und verwendet werden soll. Verwenden Sie zum Schreiben von Daten die Controller-Einstellungssoftware ACT Controller 2 oder die dedizierte Software JXC-BCW.

- · ACT Controller 2 und JXC-BCW stehen auf der SMC-Website zum Download bereit.
- Um diese Software zu verwenden. bestellen Sie das Kommunikationskabel für die Controller-Einstellung (JXC-W2A-C) und das USB-Kabel (LEC-W2-U) separat.

Systemvoraussetzungen Hardware

	Windows®10	Windows®7				
os	(64 Bit)	Windows®8				
	Windows®11	Windows®10				
Software	ACT Controller 2 (mit JXC-BCW-Funktion)	JXC-BCW				

Windows®7, Windows®8, Windows®10 und Windows® 11 sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA.

> **SMC-Website** https://www.smc.eu

Technische Daten


übereinstimmt (NPN oder PNP).

Modell	JXC51 JXC61						
Kompatibler Motor	Schrittmotor (24 VDC)						
Spannungsversorgung	Versorgungsspannung: 24 VDC ±10 %						
Stromaufnahme (Controller)	Max. 100 mA						
Kompatibler Encoder	Inkremental, Batterieloser Absolut-Encoder						
Paralleleingang	11 Eingänge (Optokoppler)						
Parallelausgang	13 Ausgänge (Optokoppler)						
Serielle Kommunikation	RS485 (nur für LEC-T1 und JXC-W2)						
Datenspeicherung	EEPROM						
Statusanzeige	PWR, ALM						
Länge Antriebskabel [m]	Antriebskabel: max. 20						
Kühlsystem	Luftkühlung durch natürliche Konvektion						
Betriebstemperaturbereich [°C]	0 bis 55°C (kein Gefrieren)						
Luftfeuchtigkeitsbereich [%RH]	Max. 90 (keine Kondensation)						
Isolationswiderstand [M Ω]	Zwischen allen externen Klemmen und Gehäuse: 50 (50 VDC)						
Gewicht [g]	150 (Schraubmontage), 170 (DIN-Schienenmontage)						




Montage

a) Schraubenbefestigung (JXC□17□-□) (Montage mit zwei M4-Schrauben)



b) DIN-Schienenmontage (JXC□18□-□) (Montage auf DIN-Schiene)




Der Controller wird in die DIN-Schiene eingehängt und zur Verriegelung wird A in Pfeilrichtung geschoben.

* Wird die Serie LE in der Baugröße 25 oder größer verwendet wird, muss der Abstand zwischen den Controllern mindestens 10 mm betragen.

DIN-Schiene AXT100-DR-□

* Für □, eine Nummer aus der Zeile "Nr" der nachstehenden Tabelle eingeben. Siehe Maßzeichnungen auf Seite 10 für Befestigungsdimensionen.



₋änge ∣	

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	23	35,5	48	60,5	73	85,5	98	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5	248	260,5
Nr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
L	273	285,5	298	310,5	323	335,5	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	435,5	448	460,5	473	485,5	498	510,5

DIN-Schienen-Anbausatz


LEC-D0 (mit 2 Befestigungsschrauben)

Der DIN-Schienen-Anbausatz kann nachträglich bestellt und an den Controller mit Schraubmontage montiert werden.



Serie JXC51/61

Abmessungen




Controller (Schrittdaten-Eingabe) Serie JXC51/61

Verdrahtungsbeispiel

Paralleler I/O-Anschluss

- * Verwenden Sie für den Anschluss einer SPS an den parallelen I/O-Eingang das I/O-Kabel (LEC-CN5- \square).
- * Die Verdrahtung ist je nach paralleler I/O-Ausführung unterschiedlich (NPN oder PNP).

Elektrisches Schaltschema JXC51□□-□ (NPN)



JXC61□□-□ (PNP)

IP)		24-VDC für I/
CN5		O-Signale
COM+	A1	
COM-	A2	
IN0	A3	
IN1	A4	
IN2	A5	
IN3	A6	
IN4	A7	
IN5	A8	
SETUP	A9	
HOLD	A10	
DRIVE	A11	
RESET	A12	
SVON	A13	
OUT0	B1	Last
OUT1	B2	Last
OUT2	В3	Last
OUT3	B4	Last
OUT4	B5	Last
OUT5	В6	Last
BUSY	B7	Last
AREA	B8	Last
SETON	В9	Last
INP	B10	Last
SVRE	B11	Last
*ESTOP	B12	Last
*ALARM	B13	Last

Eingangssignal

Bezeichnung	Details
COM+	Anschluss der 24 V-Spannungsversorgung für das Eingangs-/Ausgangssignal
COM-	Anschluss Masse für das Eingangs-/Ausgangssignal
IN0 bis IN5	Schrittdaten entsprechend Bit-Nummer. (Der Eingangsbefehl erfolgt in der Kombination von IN0 bis 5)
SETUP	Befehl für Referenzfahrt
HOLD	Der Betrieb wird vorübergehend angehalten
DRIVE	Befehl zum Verfahren
RESET	Zurücksetzen des Alarms und Unterbrechung des Betriebs
SVON	Befehl Servo ON

Ausgangssignal

Bezeichnung	Details
OUT0 bis OUT5	Ausgabe der Schrittdaten-Nummer während des Betriebs
BUSY	Ausgabe, wenn der Antrieb in Bewegung ist
AREA	Ausgabe innnerhalb des Ausgabeeinstellbereichs der Schrittdaten
SETON	Ausgabe bei Rückkehr zur Referenzposition
INP	Ausgabe bei Erreichen der Zielposition oder Zielkraft (Schaltet sich ein, wenn Positionierung oder Vorschub abgeschlossen sind.)
SVRE	Ausgabe, wenn Motor eingeschaltet ist
*ESTOP*1	keine Ausgabe bei EMG-Stopp-Befehl
*ALARM*1	keine Ausgabe bei Alarm


^{*1} Signal des negativ-logischen Schaltkreises (N.C.)

Schrittdaten-Einstellung

1. Schrittdaten-Einstellung für Positionierung

Mit dieser Einstellung bewegt sich der Antrieb in Richtung der Zielposition und stoppt dort.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Einstellparameter und den Betrieb. Die Einstellparameter und Einstellwerte für diesen Betrieb sind unten angegeben.




- ⊚: müssen eingestellt werden.
- O: müssen den Anforderung entsprechend eingestellt werden -: Einstellung ist nicht erforderlich

Schrittdaten (Positionierung)

Notwen- digkeit	Element	Details
0	Movement MOD	Ist eine absolute Position erforderlich, stellen Sie "Absolute" ein. Ist eine relative Position erforderlich, stellen sie "Relative" ein.
0	Speed	Verfahrgeschwindigkeit zur Zielposition
0	Position	Zielposition
0	Acceleration	Beschleunigungsparameter, je höher der Einstellwert, desto schneller erreicht der Antrieb die eingestellte Geschwindigkeit.
0	Deceleration	Verzögerungsparameter, je höher der Einstellwert, desto schneller stoppt der Antrieb.
0	Pushing Force	Einstellwert 0 (Werden Werte von 1 bis 100 eingestellt, wechselt der Antrieb zu Schub-Betrieb.)
_	Trigger LV	Einstellung nicht erforderlich.
_	Pushing Speed	Einstellung nicht erforderlich.
0	Positioning Force	Max. Drehmoment während des Positionierbetriebs (keine spezifische Änderung erforderlich.)
0	Area 1, Area 2	Bedingung, die das AREA-Ausgangssignal (Bereich) einschaltet.
0	In Position	Bedingung, die das INP-Ausgangssignal einschaltet. Sobald der Antrieb den [In Position]-Bereich erreicht, schaltet sich das INP-Ausgangssignal ein. (Das Ändern des Anfangswertes ist hier nicht notwendig.) Wenn die Ausgabe des Ankunftssignals vor Abschluss des Betriebes erforderlich ist, erhöhen Sie den Wert.

2. Schrittdaten-Einstellung für Schub

Der Antrieb bewegt sich in Richtung der Schub-Startposition. Wenn er diese Position erreicht hat, startet er den Schubbetrieb mit der Kraft, die unterhalb des Kraft-Einstellwertes liegt. oder weniger zu schieben. Das folgende Diagramm zeigt die Einstellparameter und den Betrieb. Die Einstellparameter und Einstellwerte für diesen Betrieb sind unten angegeben.




- ⊚: müssen eingestellt werden.
- ○: müssen den Anforderungen

Schrittdaten (Schubbetrieb) entsprechend eingestellt w		
Notwen- digkeit	Element	Details
0	Movement MOD	Ist eine absolute Position erforderlich, stellen Sie "Absolute" ein. Ist eine relative Position erforderlich, stellen sie "Relative" ein.
0	Speed	Verfahrgeschwindigkeit zur Schub-Startposition
0	Position	Schub-Startposition
0	Acceleration	Beschleunigungsparameter, je höher der Einstellwert, desto schneller erreicht der Antrieb die eingestellte Geschwindigkeit.
0	Deceleration	Verzögerungsparameter, je höher der Einstellwert, desto schneller stoppt der Antrieb.
0	Pushing Force	Das Schubverhältnis wird definiert. Der Einstellbereich variiert je nach gewähltem elektrischen Antrieb. Siehe Betriebsanleitung des elektrischen Antriebs.
0	Trigger LV	Bedingung, die das INP-Ausgangssignal einschaltet. Das INP-Ausgangssignal schaltet sich ein, wenn die erzeugte Kraft den Wert überschreitet. Der Schwellenwert darf max. dem Wert der Schubkraft entsprechen.
0	Pushing Speed	Schubgeschwindigkeit Wird die Geschwindigkeit auf einen hohen Wert eingestellt, kann es, aufgrund von Stoßkräften verursacht durch den Aufprall auf das Ende, zu einer Beschädigung des elektrischen Antriebes und des Werkstückes kommen. Stellen Sie diese Werte dementsprechend niedriger ein. Siehe Betriebsanleitung des elektrischen Antriebs.
0	Positioning Force	Max. Drehmoment während des Positionierbetriebs (keine spezifische Änderung erforderlich.)
0	Area 1, Area 2	Bedingung, die das AREA-Ausgangssignal (Bereich) einschaltet.
0	In Position	Verfahrweg während des Schubs. Übersteigt der Verfahrweg diese Einstellung, kommt es auch ohne Schub zum Stopp. Wird der Verfahrweg überschritten, schaltet sich das INP-Ausgangssignal nicht ein.




Signal-Tabelle


Rückkehr zur Ausgangsposition (Referenzfahrt)




* ,*ALARM" und ,*ESTOP" werden als negativ-logischer Schaltkreis dargestellt.




"OUT" wird ausgegeben, wenn sich "DRIVE" von ON auf OFF ändert.
 Für nähere Angaben zum Controller für die Serie LEM siehe Betriebsanleitung.
 (Wenn die Spannungsversorgung angelegt wird, schalten sich "DRIVE" oder "RESET" oder "*ESTOP" schaltet sich aus, alle "OUT"-Ausgänge sind ausgeschaltet.)





 Wenn sich der Antrieb im Positionsbereich befindet, stoppt er auch dann nicht, wenn ein HOLD-Signal eingegeben wird.




* "*ALARM" wird als negativ-logischer Schaltkreis dargestellt.




Serie JXC51/61


Antriebskabel





S





Gewicht		
Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CP-1-S	190	
LE-CP-3-S	280	Standardkabel
LE-CP-5-S	460	
LE-CP-1	140	
LE-CP-3	260	
LE-CP-5	420	
LE-CP-8	790	Robotikkabel
LE-CP-A	980	
LE-CP-B	1460	
I F-CP-C	1940	


Robotikkabel


(flexibles Kabel)

Standardkabel


Signal	Belegung Stecker		Aderfarbe	Belegung Stecker C
Α	B-1 ·	-	braun	2
Ā	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
		Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker D
Vcc	B-4		braun	10
V CC	D-4	, ' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Diauii	12
GND	A-4		schwarz	13
GND Ā A	A-4		schwarz	13
GND Ā	A-4 B-5		schwarz	13 7
GND Ā A	A-4 B-5 A-5		schwarz rot schwarz	13 7 6

[Robotikkabel/Standardkabel für Motorbremse und Sensor für Schrittmotor 24 VDC]





LE-CP-^{8 B}_{AC}/Kabellänge: 8 m, 10 m, 15 m, 20 m (*1 Fertigung auf Bestellung)



				('
Signal	Belegung Stecker A		Aderfarbe	Belegung Stecker C
Α	B-1		braun	2
$\frac{A}{\overline{A}}$	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
		Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker D
Vcc	B-4		braun	12
GND	A-4		schwarz	13
Ā	B-5		rot	7
Α	A-5		schwarz	6
B	B-6		orange	9
В	A-6	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	schwarz	8
	Rologung	1		3
Signal	Belegung Stecker B			
Motorbremse (+)	B-1		rot	4
Motorbremse (-)	A-1		schwarz	5
Sensor (+)	B-3		braun	1
Sensor (-)	A-3		blau	2

Gewicht

S

Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CP-1-B-S	240	
LE-CP-3-B-S	380	Standardkabel
LE-CP-5-B-S	630	
LE-CP-1-B	190	
LE-CP-3-B	360	
LE-CP-5-B	590	
LE-CP-8-B	1060	Robotikkabel
LE-CP-A-B	1320	
LE-CP-B-B	1920	
LE-CP-C-B	2620	
·		·

Kabelausführung


Robotikkabel (flexibles Kabel)

Standardkabel




Optionen: Antriebskabel

[Robotikkabel für Schrittmotor 24 VDC mit batterielosem Absolut-Encoder]



*1 Fertigung auf Bestellung





Gewicht

Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CE-1	190	
LE-CE-3	360	
LE-CE-5	570	
LE-CE-8	900	Robotikkabel
LE-CE-A	1120	
LE-CE-B	1680	
LE-CE-C	2210	

Signal	Belegung Stecker A		Aderfarbe	Belegung Stecker C
Α	B-1		braun	2
Ā	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
Signal	Belegung Stecker B	Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker D
Vcc	B-1		braun	12
GND	A-1		schwarz	13
Ā	B-2		rot	7
Α	A-2		schwarz	6
B	B-3		orange	9
В	A-3	<u> </u>	schwarz	8
SD+ (RX)	B-4		gelb	11
SD- (TX)	A-4	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	schwarz	10
	•	· \\	schwarz	3

[Robotikkabel mit Motorbremse für Schrittmotor mit batterielosem Absolut-Encoder]





Für Motorbremse und Sensor

Gewicht

Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CE-1-B	240	
LE-CE-3-B	460	
LE-CE-5-B	740	
LE-CE-8-B	1170	Robotikkabel
LE-CE-A-B	1460	
LE-CE-B-B	2120	
LE-CE-C-B	2890	


Signal	Belegung Stecker A		Aderfarbe	Belegung Stecker D
Α	B-1		braun	2
Ā	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
Signal	Belegung Stecker B	Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker E
Vcc	B-1		braun	12
GND	A-1		schwarz	13
Ā	B-2		rot	7
Α	A-2		schwarz	6
B	B-3		orange	9
В	A-3		schwarz	8
SD+ (RX)	B-4		gelb	11
SD- (TX)	A-4	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	schwarz	10
	Belegung	νγγ	schwarz	3
Signal	Stecker C			
Motorbremse (+)	B-1		rot	4
Motorbremse (-)	A-1		schwarz	5
Sensor (+)	B-3		braun	1
Sensor (-)	A-3		blau	2



Optionen


■ Kommunikationskabel für Controller-Einstellung

1 Kommunikationskabel JXC-W2A-C



* Kann direkt an den Controller angeschlossen werden.

2 USB-Kabel LEC-W2-U



③ Controller-Einstellset JXC-W2A

Set bestehend aus einem Kommunikationskabel (JXC-W2A-C) und einem USB-Kabel (LEC-W2-U)

<Controller-Software/USB-Treiber>

- · Controller-Software
- USB-Treiber

Von der SMC-Webseite herunterladen: https://www.smc.de

Systemvoraussetzungen Hardware

OS	Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10	
Kommunikations- schnittstelle	USB 1.1 oder USB 2.0-Anschlüsse	
Anzeige	1024 x 768 oder höher	

Windows®7, Windows®8.1 und Windows®10 sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA.

■Adapterkabel P5062-5 (Kabellänge: 300 mm)



* Für den Anschluss der Teaching-Box (LEC-T1-3□G□) oder des Controller-Einstellsets (LEC-W2A-C) an den Controller wird ein Adapterkabel benötigt

Controller-Seite

A13

■I/O-Kabel



Kabellänge (L) [m]					
1	1.5				
3	3				
5 5					


* Leiterquerschnitt: AWG28

Gewicht

Gewicht			
Bestell-Nr.	Gewicht [g]		
LEC-CN5-1	170		
LEC-CN5-3	320		
LEC-CN5-5	520		

■ Spannungsversorgungsstecker JXC-CPW

Der Spannungsversorgungsstecker ist Zubehör



<Verwendbare Kabelgröße> AWG20 (0,5 mm²), Außendurchmesser max. 2,0 mm

(3) EMG

G Ausgestattet mit Stoppschalter

SPS-Seite

A13 В1

B13

(Belegung)

B1 A1

B13 A13


6 5 4 321

(1) C24V (4) 0V (5) N.C. (2) M24V

(6) LK RLS


Belegung Spannungsversorgung

Klemmen- bezeichnung	Funktion	Details			
0V	Gemeinsame Versorgung (–)	M24V-Kemme/C24V-Klemme/EMG-Klemme/ LKRLS-Klemme sind gemeinsam (-)			
M 24V	Spannungsversorgung Motor (+)	Spannungsversorgung Motor (+)			
C 24V	Spannungsversorgung Controller (+)	Spannungsversorgung Controller (+)			
EMG	Stopp Signal (+)	Positive Spannung für Stopp Signal Freigabe			
LK RLS	Entriegelung (+)	Positive Spannung für Entriegelung			



Technische Daten

Element	Beschreibung	
Schalter	Stoppschalter, Schalter zum Aktivieren (Optione	
Länge Antriebskabel [m]	3	
Schutzart	IP64 (außer Stecker)	
Betriebstemperaturbereich [°C]	5 bis 50	
Luftfeuchtigkeitsbereich [%RH]	Max. 90 (keine Kondensation)	
Gewicht [g]	350 (außer Kabel)	



gelb

Belegung	Aderfarbe	Punkt- markierung	Punktfarbe
B1	gelb		rot
B2	hellgrün		schwarz
B3	hellgrün		rot
B4	grau		schwarz
B5	grau		rot
B6	weiß		schwarz
B7	weiß		rot
B8	hellbraun		schwarz
B9	hellbraun		rot
B10	gelb		schwarz
B11	gelb		rot
B12	hellgrün		schwarz
B13	B13 hellgrün		rot
_	Abschirmung		



schwarz

(6'8 Ø)



Schrittmotor-Controller (€ 25%

Serie JXCE 9 P D1/L M11 ROHS



Bestellschlüssel



Feldbusprotokoll

		Standard	Mit STO Sicherheits- Teilfunktion
Е	EtherCAT	•	•
9	EtherNet/IP™	•	•
Р	PROFINET	•	•
D	DeviceNet®	•	_
L	IO-Link	•	•
M	CC-Link	•	_

3 Montage

-	0.1.1.
- /	Schraubmontage
8*1	DIN-Schiene

*1 Die DIN-Schiene ist nicht inbegriffen. Sie muss separat bestellt werden. (siehe Seite 25).

2 Anzahl der Achsen,

1	1 Achse, Standard
_	1 Achse, mit STO Sicherheits-
_	Teilfunktion

4 Optionen

L	_	Ohne Optionen
	S	Gerader Kommunikationsstecker
	Т	Kommunikationsstecker, T-Verzweigung

Wählen Sie ..- " für alle Modelle außer JXCD1 und JXCM1.

Ether CAT: Mit STO Sicherheits





Teilfunktion

Teilfunktion



Teilfunktion







Mit STO Sicherheits-Teilfunktion

Bestell-Nr. Antrieb

Ohne Kabelspezifikationen und Antriebsoptionen Beispiel: Geben Sie "LEFS16B-100" für das Modell LEFS16B-100B-S1□□ ein. Unbeschriebener Controller*1

*1 Erfordert spezielle Software (JXC-BCW) oder (ACT Controller 2)

Der Controller wird als einzelne Einheit verkauft, nachdem der entsprechende Antrieb vorprogrammiert wurde.

Stellen Sie sicher, dass die Kombination aus Controller und Antrieb korrekt ist.

1) Überprüfen Sie die Modellnummer auf dem Typenschild des Antriebs. Diese Nummer sollte mit der des Controllers übereinstimmen.



Siehe Betriebsanleitung für die Verwendung der Produkte. Diese können Sie von unserer Website herunterladen: : https://www.smc.eu

Sicherheitshinweise für unbeschriebene Controller (JXC□□□□-BC)

Einen unbeschriebenen Controller kann der Kunde mit Daten des Antriebs beschreiben, mit dem er kombiniert und verwendet werden soll. Verwenden Sie zum Schreiben von Daten die Controller-Einstellungssoftware ACT Controller 2 oder die dedizierte Software JXC-BCW.

- · ACT Controller 2 und JXC-BCW stehen auf der SMC-Website zum Download bereit.
- Um diese Software zu verwenden, bestellen Sie das Kommunikationskabel für die Controller-Einstellung (JXC-W2A-C) und das USB-Kabel (LEC-W2-U) separat.

Systemvoraussetzungen Hardware

os	Windows®10 (64 Bit)	Windows®11	Windows®7	Windows®8	Windows®10
Software	ACT Controller 2 (mit JXC-BCW-Funktion)			JXC-BCW	

 $Windows @7, Windows @8, Windows @10 \ und \ Windows @11 \ sind \ registrier te \ Handelsmarken \ der$ Microsoft Corporation in den USA.

SMC-Website: https://www.smc.eu



Technische Daten

	Мо	dell	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
Feld	dbuspr	otokoll	Ethe	rCAT	EtherN	let/IP™	PROF	INET	DeviceNet®	IO-l	Link	CC-Link
Kor	npatibl	er Motor	Schrittmotor (24 VDC)									
Spa	nnungs	versorgung	24 VDC ±10 %									
Stror	Stromaufnahme (Controller)		max. 2	max. 200 mA		130 mA	max. 2	200 mA	max. 100 mA	max. 1	00 mA	max. 100 mA
Kor	npatible	er Encoder							solut-Encode	<u>r </u>		
5	/erwendbares	Protokoll	Ether	CAT*2	EtherNe	et/IP™*2	PROF	INET*2	DeviceNet®	IO-l	Link	CC-Link
unikati	System	Version*1		ätsprüfung V.1.2.6	,	sgabe 3.14) sgabe 1.15)		ikation on 2.32	Teil 1 (Ausgabe 3.14) Teil 3 (Ausgabe 1.13)	Version Versio	on 1.1 s-Klasse A	Ver. 1.10
Verwindbares Version*1 V			100 M	1bps*2	10/100 Mbps*2 (automatische Verbindungs herstellung)		100 Mbps*2		125/250/500 kbps	230.4 kbps (COM3)		156 kbps, 625 kbps, 2.5 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps
e D	Konfigur	rationsdatei*3	ESI-	Datei	EDS-	-Datei	GSDM	GSDML-Datei EDS-Datei IODD-		-Datei	CSP+ Datei	
sc	/0		Eingabe	20 Bytes	Eingabe 36 Bytes		Eingabe	36 Bytes	Eingang 4, 10, 20 Byte	Eingabe	14 Bytes	1 Station, 2 Stationen,
팅	Installati	ionsbereich	Ausgabe	36 Bytes	Ausgabe 36 Bytes		Ausgabe	36 Bytes	Ausgang 4, 12, 20, 36 Byte	Ausgabe	22 Bytes	4 Stationen
P	Abschlus	sswiderstand	nicht inbegriffen									
Dat	enspei	cherung	EEPROM									
Sta	tusanze	eige	PWR, RUN	, ALM, ERR	RR PWR, ALM, MS, NS PWR,			M, SF, BF				
	ellänge		Antriebskabel: max. 20									
	Isyste		Luftkühlung durch natürliche Konvektion									
		aturbereich [°C]						n Gefrieren)*4				
		sbereich [%RH]						Kondensatio				
		lerstand [MΩ]			Zwis		ernen Klemm		use: 50 (500 \	VDC)		
Sicl	nerheit	sfunktion	_	STO,SS1-t	_	STO,SS1-t	_	STO,SS1-t	-	-	STO, SS1-t	_
Sich	Sicherheitsstandards		_	EN61508 SIL3*5 EN62061 SIL CL3*5 EN ISO13849-1 Cat.3 PLe*5	_	EN61508 SIL3*5 EN62061 SIL CL3*5 EN ISO13849-1 Cat.3 PLe*5	_	EN61508 SIL3*5 EN62061 SIL CL3*5 EN ISO13849-1 Cat.3 PLe*5	_	-	EN 61508 SIL 3*5 EN 62061 SIL CL 3*5 EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e*5	_
Gev	vicht	Schraubmontage	220	250	210	240	220	250	210	190	220	170
[g]		DIN-Schienenmontage	240	270	230	260	240	270	230	210	240	190

- *1 Bitte beachten Sie, dass Angaben zu Versionen Änderungen unterliegen können.
 *2 Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel mit CAT5 oder höher für PROFINET, EtherNet/IP™ und EtherCAT.
 *3 Die Dateien können von der SMC Website heruntergeladen werden.
 *4 Der Betriebstemperaturbereich sowohl für Produkte der Controller-Variante 1 als auch Produkte der Controller-Variante 2 beträgt 0 bis 40 °C.
 Einzelheiten zur Identifizierung der Controller-Versionssymbole entnehmen Sie dem Web-Katalog.
- *5 Der oben genannte Sicherheits-Integritätslevel ist der Höchstwert. Das erreichbare Level variiert je nach Konfiguration und Prüfverfahren der Komponente. Beachten Sie das "Sicherheitsanleitung JXC#-OMY0009" für weitere Informationen.

■Handelsmarke

EtherNet/IP™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

DeviceNet™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

EtherCAT® ist eine registrierte Handelsmarke und patentierte Technologie, unter Lizenz der Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Anwendungsbeispiel

Zusätzlich zur Schrittdaten-Eingabe von maximal 6 4 Punkten in jedem Kommunikationsprotokoll kann jeder Parameter in Echtzeit über die numerische Dateneingabe geändert werden.

<Anwendungsbeispiel> Bewegung zwischen 2 Punkten

No.	Movement mode	Speed	Position	Acceleration	Deceleration	Pushing force	Trigger LV	Pushing speed	Moving force	Area 1	Area 2	In position
0	1: Absolute	100	10	3000	3000	0	0	0	100	0	0	0,50
1	1: Absolute	100	100	3000	3000	0	0	0	100	0	0	0,50

<Eingabe der Schrittnummer >

Sequenz 1: Befehl für Servo ON

Sequenz 2: Befehl für Rückkehr zur Ausgangsposition

Sequenz 3: Schrittdaten-Nr. 0 für das DRIVE-Signal eingeben.

Sequenz 4: Daten für Schritt-Nr. 1 für das DRIVE-Signal eingeben, nachdem das DRIVE-Signal vorübergehend ausgeschaltet wurde.

<Numerische Dateneingabe>

Sequenz 1: Befehl für Servo ON

Sequenz 2: Befehl für Rückkehr zur Ausgangsposition

Sequenz 3: Schrittdaten-Nr. 0 eingeben und Befehlseingabe-Flag (Position) einschalten. Als Zielposition 10 eingeben. Anschließend schalten Sie das Start-Flag ein.

Sequenz 4: Schrittdaten-Nr. 0 und Befehlseingabe-Flag (Position) einschalten, um die Zielposition auf 100 zu ändern, während das Start-Flag eingeschaltet ist.

Die gleiche Operation kann mit jedem Betriebsbefehl durchgeführt werden.








Schrittmotor-Controller Serie JXCE 9 P 1/D1/L /M1


Montage

a) Schraubenbefestigung (JXC□17-□, JXC□F7-□) (Montage mit zwei M4-Schrauben)



b) DIN-Schienenmontage (JXC□18-□, JXC□F8-□) (Montage auf DIN-Schiene)

DIN-Schiene ist verriegelt.




Der Controller wird in die DIN-Schiene eingehängt und zur Verriegelung wird A in Pfeilrichtung geschoben.

* Wird die Serie LE in der Baugröße 25 oder größer verwendet wird, muss der Abstand zwischen den Controllern mindestens 10 mm betragen.

DIN-Schiene

AXT100-DR-□

* Für □, eine Nummer aus der Zeile "Nr" der nachstehenden Tabelle eingeben. Siehe Maßzeichnungen auf Seite 20 bis 22 für Befestigungsdimensionen.



L	änge L	[mm]															→ 1,	25			
	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	L	23	35,5	48	60,5	73	85,5	98	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5	248	260,5
	Nr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	L	273	285,5	298	310,5	323	335,5	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	435,5	448	460,5	473	485,5	498	510,5


DIN-Schienen-Anbausatz


LEC-3-D0 (mit 2 Befestigungsschrauben)

Der DIN-Schienen-Anbausatz kann nachträglich bestellt und an den Controller mit Schraubmontage montiert werden.

Serie JXCE 9 P D1/L M1


Abmessungen







Abmessungen


JXCL1






JXCM1





Serie JXCE 9 P D1/L M1


Abmessungen



Schrittmotor-Controller Serie JXCE 9 P 1/D1/L /M1

Antriebskabel






*1 Fertigung auf Bestellung (nur Robotikkabel)

Kabelausführung Robotikkabel (flexibles Kabel) Standardkabel

Controller-Seite Stecker C (Belegung) Antriebsseite Stecker A Stecker D Stecker D




				'
Signal	Belegung Stecker A		Aderfarbe	Belegung Stecker C
Α	B-1		braun	2
Ā	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
		Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker D
Vcc	B-4		h was sa	10
	D-4		braun	12
GND	A-4		schwarz	13
GND	A-4		schwarz	13
GND Ā	A-4 B-5		schwarz_ rot	13 7
GND Ā A	A-4 B-5 A-5		schwarz rot schwarz	13 7 6

Gewicht

Gewicht							
Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.					
LE-CP-1-S	190						
LE-CP-3-S	280	Standardkabel					
LE-CP-5-S	460						
LE-CP-1	140						
LE-CP-3	260						
LE-CP-5	420						
LE-CP-8	790	Robotikkabel					
LE-CP-A	980						
LE-CP-B	1460						
LE-CP-C	1940						

[Robotikkabel/Standardkabel für Motorbremse und Sensor für Schrittmotor 24 VDC]



Für Motorbremse und Sensor


Kabelausführung

_	Robotikkabel (flexibles Kabel)
S	Standardkabel


Gewicht

Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CP-1-B-S	240	
LE-CP-3-B-S	380	Standardkabel
LE-CP-5-B-S	630	
LE-CP-1-B	190	
LE-CP-3-B	360	
LE-CP-5-B	590	
LE-CP-8-B	1060	Robotikkabel
LE-CP-A-B	1320	
LE-CP-B-B	1920	
LE-CP-C-B	2620	





LE-CP- $^{8\,B}_{A\,C}$ /Kabellänge: 8 m, 10 m, 15 m, 20 m



Signal A A B	Belegung Stecker A B-1 A-1 B-2		Aderfarbe braun rot orange	Belegung Stecker C 2 1
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
		Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker D
Vcc	B-4		braun	12
GND	A-4		schwarz	13
Ā	B-5		rot	7
Α	A-5		schwarz	6
B	B-6		orange	9
В	A-6	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	schwarz	8
	Belegung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	3
Signal	Stecker B			
Motorbremse (+)	B-1		rot	4
Motorbremse (-)	A-1		schwarz	5
Sensor (+)	B-3		braun	1
Sensor (-)	A-3		blau	2

Serie JXCE 9 P D1/L M1

Optionen: Antriebskabel


[Robotikkabel für Schrittmotor 24 VDC mit batterielosem Absolut-Encoder]



Kabellänge (L) [m] •					
1	1.5				
3	3				
5	5				
8	8*1				
Α	10*1				
В	15*1				

20*1

*1 Fertigung auf Bestellung





Gewicht


Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CE-1	190	
LE-CE-3	360	
LE-CE-5	570	
LE-CE-8	900	Robotikkabel
LE-CE-A	1120	
LE-CE-B	1680	
LE-CE-C	2210	

Signal	Belegung Stecker A		Aderfarbe	Belegung Stecker C
Α	B-1		braun	2
Ā	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
Signal	Belegung Stecker B	Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker D
Vcc	B-1		braun	12
GND	A-1		schwarz	13
Ā	B-2		rot	7
Α	A-2		schwarz	6
B	B-3		orange	9
В	A-3		schwarz	8
SD+ (RX)	B-4		gelb	11
SD- (TX)	A-4	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	schwarz	10
		·	schwarz	3

[Robotikkabel mit Motorbremse für Schrittmotor 24 VDC mit batterielosem Absolut-Encoder]







Gewicht

Bestell-Nr.	Gewicht [g]	Anm.
LE-CE-1-B	240	
LE-CE-3-B	460	
LE-CE-5-B	740	
LE-CE-8-B	1170	Robotikkabel
LE-CE-A-B	1460	
LE-CE-B-B	2120	
LE-CE-C-B	2890	

Cianal	Belegung		Aderfarbe	Belegung
Signal	Stecker A			Stecker D
Α	B-1		braun	2
Ā	A-1		rot	1
В	B-2		orange	6
B	A-2		gelb	5
COM-A/COM	B-3		grün	3
COM-B/—	A-3		blau	4
Signal	Belegung Stecker B	Abschirmung	Aderfarbe	Belegung Stecker E
Vcc	B-1		braun	12
GND	A-1		schwarz	13
Ā	B-2		rot	7
Α	A-2		schwarz	6
B	B-3		orange	9
В	A-3		schwarz	8
SD+ (RX)	B-4		gelb	11
SD- (TX)	A-4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	schwarz	10
	Belegung	ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν	schwarz	3
Signal	Stecker C			
Motorbremse (+)	B-1		rot	4
Motorbremse (-)	A-1		schwarz	5
Sensor (+)	B-3		braun	1
Sensor (-)	A-3		blau	2




Schrittmotor-Controller Serie JXCE 9 P 1/D1/L /M1

Optionen


■ Kommunikationskabel für Controllerparametrierung

1 Kommunikationskabel JXC-W2A-C



* Kann direkt an den Controller angeschlossen werden.

2 USB-Kabel LEC-W2-U



(3) Controller-Einstellset JXC-W2A

Set bestehend aus einem Kommunikationskabel (JXC-W2A-C) und einem USB-Kabel (LEC-W2-U)

<Controller-Software/USB-Treiber>

- · Controller-Software
- · USB-Treiber

Von der SMC-Webseite herunterladen: https://www.smc.eu

Systemyoraussetzungen Hardware

-,						
OS	Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10					
Feldbusprotokoll Schnittstelle	USB 1.1 oder USB 2.0-Anschlüsse					
Anzeige	1024 x 768 oder höher					

 Windows®7, Windows®8.1 und Windows®10 sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA.

■ Adapterkabel P5062-5 (Kabellänge: 300 mm)



 * Für den Anschluss der Teaching-Box (LEC-T1-3□G□) oder des Controller-Einstellsets (LEC-W2A-C) an den Controllerwird ein Adapterkabel benötigt


■ DIN-Schienen-Anbausatz LEC-3-D0

Mit 2 Befestigungsschrauben

Der DIN-Schienen-Anbausatz kann nachträglich bestellt und an den Controller mit Schraubmontage montiert werden.

■ DIN-Schiene AXT100-DR-□

* Für □, die "Nr." aus der Tabelle auf Seite 19 eingeben. Siehe Abmessungen auf Seiten 18 und 19 für Befestigungsdimensionen.



Technische Daten


Element	Beschreibung
Schalter	Stoppschalter, Schalter zum Aktivieren (Optionen)
Länge Antriebskabel [m]	3
Schutzart	IP64 (außer Stecker)
Betriebstemperaturbereich [°C]	5 bis 50
Luftfeuchtigkeitsbereich [%RH]	Max. 90 (keine Kondensation)
Gewicht [g]	350 (außer Kabel)

Serie JXCE 9 P D1/L M1

Optionen

■ Spannungsversorgungsstecker JXC-CPW

* Der Spannungsversorgungsstecker ist Zubehör



6 5 4
321

- 1) C24V ④ 0V 2 M24V ⑤ N.C.
- 3 EMG 6 LK RLS

■ STO-Signalstecker JXC-CSTO



(5)
4
3
2
1

Spannungsversorgungsstecker

	parmanger er gangeeteene.							
Klemmen- bezeichnung	Funktion	Details						
0V	Gemeinsame Versorgung (–)	M24V-Klemme/C24V-Klemme/EMG-Klemme/ LKRLS-Klemme sind gemeinsam (–).						
M 24V	Spannungsversorgung Motor (+)	Spannungsversorgung Motor (+)						
C 24V	Spannungsversorgung Controller (+)	Spannungsversorgung Motor (+)						
EMG	Stopp Signal (+)	Positive Spannung für Stopp Signal Freigabe						
LK RLS	Entriegelung (+)	Positive Spannung für Entriegelung						

STO-Signalstecker

Pin-Nr.	Signalbezeichnung	Details
1	24 V	+24 V Ausgang (max. 100 mA)
2	STO1	STO-Eingang 1
3	STO2	STO-Eingang 2
4	Feedback 1	STO1-Rückmeldesignal
5	Feedback 2	STO2-Rückmeldesignal

■ Kommunikationsstecker

Für DeviceNet™

beidseitig JXC-CD-S








Steckverbindung T-Verzweigung Kommunikationsstecker für DeviceNet™

Klemmenbe- zeichnung	Details
V+	Spannungsversorgung (+) für DeviceNet™
CAN_H	Kommunikationsleitung (High)
Drain	Erdungskabel/Abgeschirmtes Kabel
CAN_L	Kommunikationsleitung (Low)
V-	Spannungsversorgung (–) für DeviceNet™

Für IO-Link Steckverbindung beidseitig JXC-CL-S

* Steckverbinder für IO-Link ist Zubehör.



Kommunikationsstecker für IO-Link

Klemmen-Nr.	Klemmen- bezeichnung	Details
1	L+	+24 V
2	NC	k. A.
3	L-	0 V
4	C/Q	IO-Link Signal

Für CC-Link

Steckverbindung T-Verzweigung beidseitig LEC-CMJ-S

LEC-CMJ-T



Kommunikationsstecker für CC-Link

Klemmen- bezeichnung	Details
DA	CC-Link- Kommunikationsleitung A
DB	CC-Link- Kommunikationsleitung B
DG	Masseleitung CC-Link
SLD	Abschirmung CC-Link
FG	Masse-Anschluss



Serie JXC 1/JXC F/JXC H

Sicherheitshinweise in Bezug auf die unterschiedlichen Controller-Versionen


Da die Serie JXC verschiedene Controller-Version besitzt, sind die internen Parameter nicht kompatibel.

- ■Bei Verwendung von JXC□1□-BC muss die neuste Version von JXC-BCW (Parametriersoftware für unbeschriebene Controller) verwendet werden.
- ■Es sind z. Zt. drei unterschiedliche Versionen verfügbar: Version 1 (V1.□ / S1.□), Version 2 (V2.□ / S2.□) und Version 3 (V3.□ / S3.□). Wenn Sie eine Sicherungsdatei (.bkp) mit der Paramtriersoftware in einen anderen Controller schreiben, muss die Version des Zielcontrollers identisch mit der Version des Quellcontrollers sein (z. B. eine Sicherungsdatei eines V1 Controllers kann nur auf einen V1 Controller geschrieben werden).


Identifizierung von Versionssymbolen




















Serie JXC 1/JXC F/JXC H

Unbeschriebene Controller-Versionen (-BC) und verwendbare Baugrößen für elektrische Antriebe mit batterielosen Absolut-Encoder

■ Die verwendbaren Baugrößen der elektrischen Antriebe mit batterielosem Absolut-Encoder ist je nach Controllerversion unterschiedlich. Überprüfen Sie daher die Controllerversion, bevor der unbeschriebene Controller verwendet wird.

Unbeschriebene Controller-Versionen/verwendbare Baugrößen elektrische Antriebe (Serie JXC□1/JXC□F)

Unbeschriebener	Controller (-BC)	Verwendbare Baugröße für elektrische Antriebe										
Serie	Controller- Version	LEFS□E	LEFB□E	LEKFS□E	LEY□E	LEY□E-X8	LEYG□E	LES□E	LESH□E	LESYH□E	LER□E	LEHF□E
JXC91 JXCD1 JXCE1	Version 3.4 (V3.4, S3.4) Version 3.5 (V3.5, S3.5)	25, 32, 40	25, 32, 40	25, 32, 40	25, 32, 40	16, 25, 32, 40 25, 32, 40 25, 32, 40 25 25 25 16				16, 25	_	
JXCP1 JXCL1	Version 3.6 (V3.6, S3.6) oder höher	16, 25, 32, 40	16, 25, 32, 40	16, 25, 32, 40	16, 25, 32, 40					8, 16, 25		
JXCM1	Version 3.4 (V3.4, S3.4)	25, 32, 40	25, 32, 40	25, 32, 40	25, 32, 40		16, 25	50	32, 40			
JXC51/61	Version 3.5 (V3.5, S3.5) oder höher	16, 25,	16, 25,	16, 25,	16, 25,		16, 25,			0.40.05		
JXC□F	Alle Versionen	32, 40	32, 40	32, 40	32, 40		32, 40			8, 16, 25		

Unbeschriebene Controller-Versionen/verwendbare Baugrößen elektrische Antriebe (Serie JXC□H)

Unbeschriebener	Controller (-BC)	Verwendbare Baugröße für elektrische Antriebe						
Serie	Controller- Version	LEFS□G	LEKF□G LEY□G		LEG	LESYH□G		
JXC9H JXCEH JXCPH	Alle Versionen	16, 25, 32, 40		16, 25, 40		8, 16, 25		
	Version 1.0	25, 32, 40	25, 32, 40	25, 40	25, 32, 40	16, 25		
JXC5H/6H	Version 1.1 oder höher	16, 25, 32, 40		16, 25, 40		8, 16, 25		

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den Kennzeichnungen "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/IEC) 1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ Warnung:

Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ Achtung:

Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

 ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile

ISO 4413: Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Roboter und Robotereinrichtungen –
Sicherheitsanforderungen für Industrieroboter – Teil 1:
Roboter

usw.

⚠ Warnung

 Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird. Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Spannungsversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein. Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.

 Unsere Produkte können nicht außerhalb ihrer technischen Daten verwendet werden.

Unsere Produkte sind nicht für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen oder Umgebungen entwickelt, konzipiert bzw. hergestellt worden.

Bei Verwendung unter solchen Bedingungen oder in solchen Umgebungen erlischt die Gewährleistung.

- Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen technischen Daten oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- 2. Verwendung für Kernkraftwerke, Eisenbahnen, Luftfahrt, Raumfahrtausrüstung, Schiffe, Fahrzeuge, militärische Anwendungen, Ausrüstungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum von Menschen betreffen, Treibstoffausrüstungen, Unterhaltungsausrüstungen, Notabschaltkreise, Presskupplungen, Bremskreise, Sicherheitsausrüstungen usw. sowie für Anwendungen, die nicht den technischen Daten von Katalogen und Betriebsanleitungen entsprechen.
- 3. Verwendung für Verriegelungsschaltungen, außer für die Verwendung mit doppelter Verriegelung, wie z. B. die Installation einer mechanischen Schutzfunktion im Falle eines Ausfalls. Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

⚠ Achtung

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen unsere Produkte für den Einsatz in automatischen Steuerungssystemen für den friedlichen Einsatz in der Fertigungsindustrie.

Die Verwendung in nicht-verarbeitenden Industrien ist nicht abgedeckt.

Die von uns hergestellten und verkauften Produkte können nicht für die in den Messvorschriften genannten Transaktionen oder Zertifizierungen verwendet werden. Nach den neuen Messvorschriften dürfen in Japan ausschließlich SI-Einheiten verwendet werden.


Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur "Einhaltung von Vorschriften".

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

- Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
- 2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.



www.smclt.lt

www.smc.nl

www.smc-norge.no

SMC Corporation (Europe)

Austria +43 (0)226262280 www.smc.at Belgium +32 (0)33551464 Bulgaria +359 (0)2807670 +385 (0)13707288 www.smc.hr Croatia **Czech Republic** +420 541424611 Denmark +45 70252900 Estonia +372 651 0370 Finland +358 207513513 France Germany +49 (0)61034020 Greece +30 210 2717265 +36 23513000 Hungary Ireland +353 (0)14039000 +39 03990691 Italy Latvia +371 67817700

www.smc.be www.smc.ba www.smc.cz www.smcdk.com www.smcee.ee www.smc.fi +33 (0)164761000 www.smc-france.fr www.smc.de www.smchellas.gr www.smc.hu www.smcautomation.ie www.smcitalia.it www.smc.lv

office.at@smc.com info@smc.be sales.bg@smc.com sales.hr@smc.com office at@smc.com smc.dk@smc.com info.ee@smc.com smc.fi@smc.com smc.fi@smc.com info.de@smc.com sales@smchellas.gr office.hu@smc.com technical.ie@smc.com mailbox.it@smc.com info.lv@smc.com

Lithuania +370 5 2308118 Netherlands +31 (0)205318888 Norway +47 67129020 Poland +48 222119600 +351 214724500 Portugal Romania +40 213205111 Russia +7 (812)3036600 Slovakia +421 (0)413213212 Slovenia +386 (0)73885412 Spain +34 945184100 Sweden +46 (0)86031240 +41 (0)523963131 Switzerland +90 212 489 0 440 Turkey UK +44 (0)845 121 5122

South Africa +27 10 900 1233

www.smc.pl www.smc.eu www.smcromania.ro www.smc.eu www.smc.sk

www.smc.si www.smc.eu www.smc.nu www.smc.ch

www.smcturkey.com.tr www.smc.uk

www.smcza.co.za

info.lt@smc.com info@smc.nl post.no@smc.com technical.ie@smc.com apoiocliente.pt@smc.com office.ro@smc.com sales@smcru.com sales.sk@smc.com office.si@smc.com post.es@smc.com order.se@smc.com helpcenter.ch@smc.com satis@smcturkey.com.tr sales.gb@smc.com

Sales.za@smc.com