2-farbige Anzeige

Dieses Produkt PFMB7201 wird durch die neue Serie PF2M721 abgelöst. Siehe www.smc.eu für weitere Informationen.







Verwendbare Medien Trockene Luft, N2

Breites Spektrum der Durchflussmessung mit einem einzigen Produkt

Neu

3-teilige Anzeige

Externe Messwertanzeige zur Durchflussmessung Anzeige von Messwerten örtlich getrennter Durchflussschalter

Serie PFG300 S. 24



Messbereichsverhältnis

Kleinste Einstelleinheit: 1

Aktuelle Serie PF2A: 5 I/min (200 L: 2 I/min)



Kompakte, platzsparende Bauweise


*1 Bei der aktuellen Serie PF2A entspricht das Messbereichsverhältnis 10:1

Im Vergleich zur aktuellen Serie PF2A

Im Vergleich zur aktuellen Serie PF2A

Gewicht ca. 66 %

Montageraum



Serie PFMB



Digitaler Durchflussschalter mit 2-farbiger Anzeige



Gerade

Steckverbindung Ø8

Innengewinde Rc, NPT, G 1/4

Wenn der Schalter umgekehrt verwendet wird, kann die Anzeige für ein leichteres Ablesen gedreht werden.

Bei umgekehrter Anzeige.



Unten

Steckverbindung Ø8



Innengewinde Rc, NPT, G 1/4



Mit umgekehrter Anzeigefunktion

(Einstellung über den Modus für umgekehrte Anzeige möglich)




Funktionen (▶Nähere Angaben finden Sie auf den Seiten 30 und 31)

- Ausgangsmodus
- Anzeigefarbe
- Referenzbedingung
- Ansprechzeit
- Anzeigemodus
- externes Eingangssignal
- Speicherfunktion für den summierten Messwert Fehleranzeigefunktion
- Funktion zum Forcen des Ausgangs
 Funktion zur Korrektur der Ausrichtung
- Funktion mit freiem Bereich für den analogen Ausgang Modus für umgekehrte Anzeige
- Anzeige-AUS-Funktion
- Höchst-/Tiefstwertanzeige
- Einstellen des Sicherheitscodes
- Tastensperre

Bypass-Struktur

Bypass-Struktur mit überstehendem Bereich an der Hauptleitung, reduziert den Kontakt feuchter Luft mit dem Sensor. Dadurch wird eine geringere Abnutzung des Sensors bei gleichbleibend hoher Präzision erreicht. feuchte Luft




<u>Sens</u>oreinheit

Zurücksetzen auf werkseitige Einstellungen.

Digitaler Durchflussschalter mit 2-farbiger Anzeige Serie PFMB

Energy Saving mit dem digitalen Durchflussschalter!


Durchflussüberwachung ist erforderlich, um in den verschiedensten Anwendungen Energie zu sparen. Das Sparen von Energie beginnt bei der Kontrolle des Durchflusswertes der Anlage und Linie sowie die Klärung von Zweck und Wirkungsweise



- Die digitale Anzeige zeigt den Durchfluss an.
- 2-farbige Anzeige, verbesserte Ablesbarkeit







Anwendungen

 Überwachung der Lüftung von Ionisierern

bei Lackieranwendungen


Anm.) Dieses Produkt verfügt nicht über eine explosionssichere Konstruktion

Durchflussüberwachung der Druckluft


Erfassungs kamera

N2 Ausblasung verhindert ein Flackern des Kamerabildes durch Luftwirbel

 Durchflussüberwachung von N2 -Gas gegen eine Oxidierung der Leiterplatte
 Die summierte Anzeige zeigt den Betriebsdurchfluss oder die Restmenge (N2 usw.) in einem Gaszylinder.




Montage



Beispiel für eine empfohlene **Pneumatikschaltung**


Durch Verwendung dieser Pneumatikschaltung wird die spezifizierte Druckluftqualität gesichert.



3-teilige Anzeige Externe Messwertanzeige zur Durchflussmessung Serie PFG300 s.24




Ermöglicht die Überwachung von Fernleitungen



Anzeige der Einstellungen





Einfaches Durchschalten der Teilanzeige



Die Teilanzeige kann durch Drücken der Taste oben/unten umgeschaltet werden.



 Entweder "Eingabe der Anlagenbezeichnung" oder "Anzeige OFF" kann über die Funktionseinstellungen hinzugefügt werden.

Einfache Einstellung in 3 Schritten

Wenn die Taste S gedrückt und der Schaltpunkt (P_1) angezeigt wird, kann der Schaltpunkt (Grenzwert) eingestellt werden. Wenn die Taste S gedrückt und Hysterese (H_1) angezeigt wird, kann der Hysteresewert eingestellt werden.





3-teilige Anzeige Externe Messwertanzeige zur Durchflussmessung Serie PFG300

Der Schaltausgang kann zwischen NPN/PNP umgeschaltet werden

Reduzierter Lagerbestand von Teilen.








oder PNP auswählen

Auswahl des Eingangsbereiches (für Druck/Durchfluss)

Der angezeigte Bereich zum Sensoreingang kann nach Bedarf eingestellt werden. (Spannungseingang: 1 bis 5 V/Stromeingang: 4 bis 20 mA)

Druckschalter/Durchflusssensor können angezeigt werden.




A wird angezeigt für 1 V (oder 4 mA). B wird angezeigt für 5 V (oder 20 mA). Der Bereich kann nach Bedarf eingestellt werden.

Ein analoger Ausgang von 0 bis 10 V steht ebenfalls zur Verfügung

Spannungsaus-	1 bis 5 V	Umschaltbar	
gang	0 bis 10 V	Umschaitba	
Stromausgang	4 bis 20 mA	Fest	

■ Drucksensor für verschiedene Medien/PSE570 (1000)



	Α	В	
PSE570	0	1000	
PSE573	-100	100	
PSE574 0 500			
A und B auf die Werte der oben			

6 mm kürzer

gezeigten Tabelle einstellen. Kompakt/geringes Gewicht

Geringes Gewicht: Bis zu 5 g leichter (30 g → 25 g)

Kompakt: Um bis zu 6 mm verkürzt

Praktische Funktionen

Kopierfunktion

Die Parameter eines Gerätes können kopiert werden.





PFG300

25 mm

Tastensperre


Die Tastensperre verhindert, dass unbefugte Personen die Einstellungen manipulieren.

Energiesparfunktion

Durch Abschalten des Bildschirms wird die Leistungsaufnahme reduziert.

Stromaufnahme*1	Stromaufnahme*2	
max. 25 mA	Um ca. 50 % reduziert	
*1 Bei Normalhetrieh	*2 Im Energiesparmodus	

PFM300



Externes Eingangsignal

Der kumulierte Wert sowie der Höchst- und Tiefstwert können mittels externem Eingangssignal zurückgesetzt werden.


Funktionen (> nähere Angaben siehe Seiten 32 bis 34)

- Ausgangsmodus
- Einfache Einstellung
- Anzeigefarbe
- Filters
- FUNC-Ausgangs-Schaltfunktion
- Funktion zur Auswahl des Analogausgangs Einstellen des Sicherheitscodes
- Externes Eingangssignal
- Verzögerungszeit-Einstellung
 Funktion zum Forcen des Ausgangs
 - Messwert
- Höchst-/Tiefstwertanzeige
- Tastensperre
- Zurücksetzen auf werkseitige Einstellungen
- Einstellung des digitalen
 Speicherfunktion für den kumulierten
 Anzeige mit Einstellung der Nullpunktlöschung
- Auswahl der Anzeige des Teilbildschirms.
- Funktion für freien Analogausgangsbereich
- Fehleranzeigefunktion
- Kopierfunktion
- Auswahl des Energiesparmodus

Montage

Die Konfiguration des Befestigungselements ermöglicht die Montage in vier Richtungen.

Befestigungselement A Montage-beispiel Befestigungselement B




Schalttafeleinbau


Können nebeneinander ohne Spalt montiert werden


Ein Schalttafelausbruch!


· Reduzierter Arbeitsaufwand beim Schalttafeleinbau

· Platzsparend










Durchflusssensor Varianten/allgemeine Leistungstabelle



^{*} Die Überwachungseinheit zeigt die Serie PFG300 und PFMV3.



INHALTE

2-farbige Anzeige Digitaler Durchflussschalter Serie PFMB
3-teilige Anzeige Externe Messwertanzeige zur
Durchflussmessung Serie PFG300



2-farbige Anzeige Digitaler Durchflussschalter Serie PFMB		
Bestellschlüssel ·····	S. 9	
Technische Daten	S. 11	
Durchfluss	S. 12	
Analoger Ausgang	S. 12	
Druckverlust	S. 12	
Beruhigungsstrecke und Genauigkeit	S. 12	
Beispiele für innere Schaltkreise und Verdrahtung	S. 13	
Konstruktion: Medienberührende Teile	S. 14	
Abmessungen	S. 15	



3-teilige Anzeige Externe Messwertanzeige zur Durchflussmessung Serie PFG300		
Bestellschlüssel	S. 24	
Technische Daten	S. 25	
Beispiele für innere Schaltkreise und Verdrahtung	S. 26	
Abmessungen	S. 27	
PFMB/Funktionsbeschreibung	S. 30	
PFG300/Funktionsbeschreibung	S. 32	
Sigharhaitavaraghriftan	Düokooite	

2-farbige Anzeige



Digitaler Durchflussschalter



Serie PFMB7

Dieses Produkt PFMB7201 wird durch die neue Serie PF2M721 abgelöst.

Siehe www.smc.eu für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

PFMB7201 - C8 Nenndurchfluss (Durchfluss-

Messbereich)

2 bis 200 l/min

Durchflussregelventil


	ohne
S	ja

Anschlussgröße

C8	Ø 8 (5/16") Steckverbindung
02*1	Rc1/4
N02*1	NPT1/4
F02*1	G1/4 * ²

- *1 Bestelloption
- *2 Erfüllt ISO 1179-1.

Leitungseingangsrichtung



*1 Bestelloption

Ausgangsspezifikationen

	OUT1	OUT2	Anwendbares Monitoreinheitsmodell
Α	NPN	NPN	_
В	PNP	PNP	_
С	NPN	analog 1 bis 5 V	Serie PFG300
D	NPN	analog 4 bis 20 mA	Serie PFG310
E*1	PNP	analog 1 bis 5 V	Serie PFG300
F*1	PNP	analog 4 bis 20 mA	Serie PFG310
G*1	NPN	externer Eingang *2	_
H*1	PNP	externer Eingang *2	_

- *1 Bestelloption
- *2 Summierter Durchfluss, max. und min. Durchfluss können über ein externes Signal zurückgesetzt werden.

Kalibrierungszertifikat

	ohne
A *2	mit Kalibrierungszertifikat


- *1 Zertifikat ist sowohl in englischer als auch japanischer Sprache.
- *2 Bestelloption

Anzeigeeinheit

M	nur SI-Einheit *1	
	Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit	


*1 Feste Einheit: momentaner Durchfluss: I/min summierter Durchfluss: L

Option 2




Die einzelnen Optionen sind nicht vormontiert, sondern werden separat mitgeliefert. Falls ein Zubehörteil benötigt wird, siehe "Option 2/Bestell-Nr." auf Seite 10.

Option 1




DIN-Schienen-Anbausatz (separat bestellbar)



- • Die DIN-Schiene muss vom Benutzer bereitgestellt werden.
- Die DIN-Schiene ist nicht geeignet für die Anschlussgröße F02 (G1/4).

Bestellschlüssel



Nenndurchfluss (Durchflussbereich)

501	5 bis 500 l/min
102	10 bis 1000 l/min
202	20 bis 2000 l/min

Gewindeart

0.0	
-	Rc
N	NPT
F	G*1

*1 Erfüllt ISO228

Anschlussgröße

		Anachlucagräßa	Nenndurchfluss			
		Anschlussgröße	501	102	202	
	04	1/2	•	•		
	06	3/4	_	-	•	

Ausgangsspezifikationen

	OUT1	OUT2	Anwendbares Monitoreinheitsmodell
Α	NPN	NPN	_
В	PNP	PNP	_
С	NPN	analog 1 bis 5 V	Serie PFG300
D	NPN	analog 4 bis 20 mA	Serie PFG310
E*1	E*1 PNP analog 1 bis 5 V		Serie PFG300
F*1	PNP	analog 4 bis 20 mA	Serie PFG310
G*1	NPN	externer Eingang *2	_
H*1	PNP	externer Eingang *2	_

- *1 Bestelloption
- *2 Summierter Durchfluss, max. und min. Durchfluss können über ein externes Signal zurückgesetzt werden.

Option 1

	Option 1		
_	W		
mit Anschlusskabe (2 m)	mit Anschlusskabel (2 m)		
	Anschlussabdeckung (Silikonkautschuk)		
ZS-33-D	ZS-33-D		
N	* Falls ein Zubehörteil benötigt wird,		
ohne Anschlusskabel	siehe "Option 1/Bestell-Nr." unten.		

Kalihrierungszertifikat *1

Italia	ranbriorangozor annat				
_	ohne				
A *2	mit Kalibrierungszertifikat				

- *1 Zertifikat ist sowohl in englischer als auch japanischer Sprache.
- *2 Bestelloption

Option 2				
_	R			
_	mit Befestigungselement mit 4 Schneid- schrauben			
kein Befestigungs- element				

* Die einzelnen Optionen sind nicht vormontiert, sondern werden separat mitgeliefert.

Falls ein Zubehörteil benötigt wird, siehe "Option 2/Bestell-Nr." unten.

♦ Anzeigeeinheit

M	M nur SI-Einheit *1	
_	Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit	

*1 Feste Einheit: momentaner Durchfluss: I/min summierter Durchfluss: L

Option 1/Bestell-Nr.

Option	Bestell-Nr.	Anz.	Anm.	
Anschlusskabel mit Stecker	ZS-33-D	1	Anschlusskabel: 2 m	
Anschlussabdeckung (Silikonkautschuk)	ZS-33-F	1	Für Stecker	

Option 2/Bestell-Nr.

Option	Bestell-Nr.	Anz.	Anm.
Befestigungselement (für PFMB7201)	ZS-33-M	1	mit 2 Schneidschrauben (3 x 6)
Befestigungselement (für PFMB7201S)	ZS-33-MS	1	mit 3 Schneidschrauben (3 x 6)
Adapter für Schalttafeleinbau (für PFMB7201)	ZS-33-J	1	
Adapter für Schalttafeleinbau (für PFMB7201S)	ZS-33-JS	1	
Befestigungselement (für PFMB7501/7102)	ZS-42-C	1	mit 4 Schneidschrauben (3 x 6)
Befestigungselement (für PFMB7202)	ZS-42-D	1	mit 4 Schneidschrauben (3 x 6)



Technische Daten

Für Sicherheitshinweise für Signalgeber siehe "Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten" auf der SMC-Webseite. Für produktspezifische Sicherheitshinweise siehe Bedienungsanleitung auf der SMC-Webseite.

	Modell		PFMB7201	PFMB7501	PFMB7102	PFMB7202	
	verwendbare	Medien *1			92-1 1.1.2 bis 1.6.2, ISO 8573-1		
Medium Medientemperaturbereich		raturbereich		0 bis 50 °C			
	Erfassungs	methode		Thermo-A	usführung		
	Nenndurchfluss		2 bis 200 l/min	5 bis 500 l/min	10 bis 1000 l/min	20 bis 2000 l/min	
	Einstell-	momentaner Durchfluss	2 bis 210 l/min	5 bis 525 l/min	10 bis 1050 l/min	20 bis 2100 l/min	
Dunahilinaa	Messbereich	summierter Durchfluss	0 bis 999,999,999 L		0 bis 999,999,990 L		
Durchfluss	kleinste	momentaner Durchfluss		1 1/	min		
	Einstelleinheit	summierter Durchfluss	1 L		10 L		
	summiertes Volumen pro In	npuls (Impulsbreite = 50 ms)	1 L/In	npuls	10 L/I	mpuls	
		n summierten Messwert *2		Ein Intervall von 2 oder 5 M	inuten kann gewählt werden		
	Nenndruck	ereich	0 bis 0,75 MPa		0 bis 0,8 MPa		
Druck	Prüfdruck		1,0 MPa		1,2 MPa		
21461	Druckverlus				lust"-Diagramm.		
	Druck-Kennlini		±5 % vom Endwert (0 bis 0,75 MPa, 0,35 MPa Richtwert)		Endwert (0 bis 0,8 MPa, 0,6 MPa	Richtwert)	
elektrische	Versorgung	<u> </u>			DC ±10 %		
Daten	Stromaufna Schutz	nme			er weniger gsschutz		
	Anzeigegen	aujakojt			n Endwert		
*11		nalogen Ausgangs			n Endwert		
Präzision	Wiederholg		+1 % vom Endwe		e Ansprechzeit auf 0,05 Sekunde	en eingestellt ist\	
	Temperaturei		21 /0 VOIII Eliawe	±5 % vom Endwert, wenn die		on engotion loty.	
	Ausgangsa				PNP offener Kollektor		
	Ausgangsm		Auswahl zwischen Hysterese		lodus, summierter Ausgang oder	r summierter Impulsausgang.	
	Betrieb		,		n oder invertiertem Ausgang.	, 5 9	
	max. Strom				mA		
Schaltausgang	max. Spannu	ng (nur NPN)		28 V	/ DC		
	interner Spannungs	abfall (Restspannung)	NPN-Ausgang: 1 V oder wen	iger (bei 80 mA Arbeitsstrom),	PNP-Ausgang: 1,5 V oder weni	ger (bei 80 mA Arbeitsstrom)	
	Ansprechze		Auswahl zwischen 0,05 s, 0,1 s, 0,5 s, 1 s und 2 s.				
	Hysterese *	5	einstellbar (bei 0 beginnend)				
	Schutz		Verpolungsschutz				
*6	Ausgangsart			Spannungsausgang: 1 bis 5 V, Stromausgang: 4 bis 20 mA			
analoger	ger Impedanz Spannungsausgang			Ausgangsimpedanz : ca. 1 k Ω bei Versorgungsspannung von 12 V: 300 Ω			
Ausgang		Stromausgang	max. Lastimpedanz b			nung von 12 V: 300 Ω	
	Ansprechze		<u></u>		chzeit des Schaltausgangs.	1) (" : 00	
Eingang *8	xterner externer Eingang Eingangsspannung: 0,4 V oder weniger (Reed-Schalter oder elektronischer Signalgeber) für Eingang ** Eingangsmodus Auswahl zwischen externem Zurücksetzen des summierten Durchflusses oder Zurücksetzen des H						
Liligally	Eingangsmodus Referenzbedingung *9		Auswaiii zwischen externen		dingung oder Normalbedingung.	it des l'iocrist-/ l'elstwertes.	
	Anzeigemod		Διιονν		chfluss oder summiertem Durch	flues	
	_	momentaner Durchfluss	Vmin oder cfm sind wählbar.				
	Einheit *10	summierter Durchfluss	L oder ft ³ sind wählbar.		L oder ft ³ sind wählbar.		
Anzeige	Anzeigebereich	momentaner Durchfluss	-10 bis 210 l/min (Zeigt [0] an, wenn der Wert im Bereich zwischen -1 und 1 l/min liegt)	-25 bis 525 l/min (Zeigt [0] an, wenn der Wert im Bereich zwischen -4 und 4 l/min liegt)	-50 bis 1050 l/min (Zeigt [0] an, wenn der Wert im Bereich zwischen -9 und 9 l/min liegt)	-100 bis 2100 l/min (Zeigt [0] an, wenn der Wert im Bereich zwischen -19 und 19 l/min liegt)	
2.93		summierter Durchfluss		0 bis 999,	999,999 L		
	Min.	momentaner Durchfluss		1 l/min			
		summierter Durchfluss	1 L		10 L		
	Anzeige		LED, Farbe: rot/grün, 3 Stellen, 7 Segmente	LCD,	Farbe: rot/grün, 4 Stellen, 7 Segi	mente	
	LED-Anzeig	е	Die LED-Anzeige ist eingeschaltet, wenn der	Die LED-Anzeige ist eingeschalt	et, wenn der Schaltausgang einges	chaltet ist. (OUT1/OUT2: orange)	
	Schutzart		Schaltausgang eingeschaltet ist. (OUT1: grün, OUT2: rot)		40		
	Prüfspannu	na			chen Klemmen und Gehäuse		
Umgehung	Isolationsw		50 MQ oder mehr (50		olationsmessgerät) zwischen Kle	emmen und Gehäuse	
9-224119	Betriebstempe				O °C (keine Kondensation, nicht g		
	Luftfeuchtig				uchtigkeit (keine Kondensation, r		
Standard			CE, UL (CSA), RoHS		CE, RoHS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Anschlusssp	ezifikationen	Rc1/4, NPT1/4, G1/4, Ø 8-Steckverbindung	Rc1/2, NP	T1/2, G1/2	Rc 3/4, NPT3/4, G3/4	
Anschlussart	Leitungseingangsrichtung		gerade, unten	,			
	terialien der Teile, die in			ADC PRO	, rostfreier Stahl 304, Au, HNBR	Si GE4E	
Kontakt m	it dem Medium	n sind *12	Messing (chemisch vernickelt), HNBR, Si, Au, GE4F	ADO, PPS	, iostreler Starii 304, Au, HNBR	, GI, GL41	
	Gehäuse		Rc1/4, NPT1/4/gerade: 70 g, unten: 85 g G1/4/gerade: 115 g, unten: 130 g O 8-Steckverbindung/gerade: 50 g, unten: 65 g	10	0 g	155 g	
	Durchflussr	enelventil				l	
Gewicht			+45 g	. 2			
	Anschlusskabel Befestigungselement		+20 g		5 g	+30 g	
			+20 g +15 g	TZ.	~ y	150 g	
	Adapter für Schalttafeleinbau DIN-Schienen-Anbausatz		+15 g +65 g				
	Dii4-3ciiieiieii-Aiibausatz		, 55 g				


- $\ast 1$ Siehe "Beispiel für eine empfohlene Pneumatikschaltung" auf Seite 2.
- *2 Berechnen Sie die Produkt-Lebensdauer bei Verwendung der Speicherfunktion für den summierten Messwert anhand der Betriebsbedingungen und halten Sie sie ein. Die max. Zugriffsgrenze des Speichergeräts beträgt 1 Mio. Zyklen. Bei einem Betrieb des Produkts von 24 Stunden am Tag ergibt sich folgende Produkt-Lebensdauer

- Intervall von 5 min: Die Lebensdauer beträgt 5 min x 1 Mio. = 5 Mio. min = 9,5 Jahre
 Intervall von 2 min: Die Lebensdauer beträgt 2 min x 1 Mio. = 2 Mio. min = 3,8 Jahre
 Bei wiederholtem externen Zurücksetzen des summierten Durchflusses ist die Lebensdauer kürzer als der berechnete Wert.
- *3 Entlüften Sie den Leitungsanschluss der OUT-Seite des Produkts nicht direkt an die Atmosphäre, ohne dass Leitungen angeschlossen sind. Wenn das Produkt mit Entfüftung des Leitungsanschlusses an die Atmosphäre verwendet wird, kann die Messgenauigkeit variieren.
- *4 Die Zeit die ab dem Zeitpunkt vergeht, an dem der Durchfluss durch einen Schritteingang geändert wird (wenn der Durchfluss plötzlich von 0 auf den max. Durchfluss wechselt) bis sich der Schaltausgang bei Einstellen auf 90 % des Nenn-Durchflusses einschaltet (oder ausschaltet) wird.
- *5 Wenn der anliegende Druck um den Einstellwert herum schwankt, muss der eingestellte Bereich den Wert des Schwankungsbereichs überschreiten. Andernfalls kann es zum Flattern des angezeigten Messwerts kommen.

- *6 Bei Verwendung des Produkts mit einem analogen Ausgang.
- *7 Die Zeit die ab dem Zeitpunkt vergeht, an dem der Durchfluss durch einen Schritteingang geändert wird (wenn der Durchfluss plötzlich von 0 auf den max. Durchfluss wechselt) bis der analoge Ausgang 90 % des Nenn-Durchflusses erreicht.
- *8 Bei Verwendung des Produkts mit einem externen Ausgang.
- *9 Der in den technischen Daten angegebene Durchfluss ist der Wert unter Standardbedingungen
- \$10 Die Einstellung ist nur bei Modellen mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit möglich.
- *11 Siehe "Länge des geraden Leitungsabschnitts und Genauigkeit" auf Seite 12 für Details. *12 Siehe "Konstruktion/Teile mit Medienkontakt" auf Seite 14 für Details.
- *13 Die kumulative Durchflussanzeige besteht aus dem höchsten Wert, dem niedrigsten Wert und dem Durchschnittswert. (3-stellige Anzeige, insgesamt 9 Ziffern). Die Position der Punkte im oberen Teil des Bildschirms zeigt an, welche Ziffern angezeigt werden.
- * Produkte mit winzigen Kratzern, Schlieren oder Farb- oder Helligkeitsschwankungen der Anzeige, welche die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigen, werden als konforme Produkte betrachtet.



Durchfluss




Analoger Ausgang

Durchfluss/analoger Ausgang


2 41 511114	<u> </u>					
	Α	В	С			
Spannungsausgang	1 V	1,04 V	5 V			
Stromausgang	4 mA	4,16 mA	20 mA			

Modell	min. Durchfluss des Nenn- Durchflusses	max. Durchfluss des Nenn- Durchflusses
PFMB7201	2 l/min	200 l/min
PFMB7501	5 l/min	500 l/min
PFMB7102	10 l/min	1000 l/min
PFMB7202	20 l/min	2000 l/min




Durchflussregelventil Durchfluss-Kennlinien (Richtwert)

PFMB7201 (für 200 l/min)



Druckverlust

PFMB7201 (für 200 l/min) (ohne Durchflussregelventil)



PFMB7102 (für 1000 l/min)

Versorgungsdruck 400 kPa

400

40

20

10

0

200

Druckverlust [kPa]


Versorgungsdruck 200 kPa

600


Durchfluss [I/min]

1000


PFMB7501 (für 500 l/min)



PFMB7202 (für 2000 l/min)




Länge des geraden Leitungsabschnitts und Genauigkeit



- Die Leitung auf der IN-Seite muss einen geraden Leitungsabschnitt mit einer Länge von min. 8 cm haben. Ohne geraden Leitungsabschnitt kann die Genauigkeit um ungefähr ±2 % vom Endwert abweichen.
- * "Gerader Leitungsabschnitt" ist ein Bereich der Leitung ohne Biegungen oder plötzliche Wechsel im Querschnitt.
- Wenn die Serie PFMB7201 an eine Leitung angeschlossen wird, verwenden Sie einen Schlauch-Innen-Ø von 5 mm direkt vor dem Produkt.
- Wenn die Serie PFMB7501 oder 7102 an eine Leitung angeschlossen wird, verwenden Sie einen Schlauch-Innen-Ø von min. 9 mm direkt vor dem Produkt. Ohne geraden Leitungsabschnitt kann die Genauigkeit um ungefähr ±2 % vom Endwert abweichen.

PFMB7201/7501/7102/7202





Beispiele für interne Schaltkreise und Verdrahtung

NPN-Ausführung (2 Ausgänge)

braun DC (+)

schwarz OUT1


schwarz OUT2

blau DC (-)

blau DC (-)

max. Spannung: 28 V, max. Arbeitsstrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1 V oder weniger

PNP-Ausführung (2 Ausgänge) PFMB7




max. Laststrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1,5 V oder weniger

NPN (1 Ausgang) + analoger Ausgang (1 bis 5 V)

PFMB7

NPN (1 Ausgang) + analoger Ausgang (4 bis 20 mA) PFMB7




max. Spannung: 28 V, max. Arbeitsstrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1 V oder weniger

C: Analogausgang: 1 bis 5 V Ausgangsimpedanz: 1 k Ω D: Analogausgang: 4 bis 20 mA max. Lastwiderstand: 600 Ω

PNP (1 Ausgang) + analoger Ausgang (1 bis 5 V)


PNP (1 Ausgang) + analoger Ausgang (4 bis 20 mA) PFMB7□□□-□□-F□-□□□



max. Laststrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1,5 V oder weniger


E: Analogausgang: 1 bis 5 V Ausgangsimpedanz : 1 k Ω F: Analogausgang: 4 bis 20 mA max. Lastwiderstand: 600 Ω

NPN (1 Ausgang) + externer Eingang PFMB7□□-□-G□-□□



max. Spannung: 28 V, max. Arbeitsstrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1 V oder weniger externer Eingang: Eingangsspannung 0,4 V oder weniger (Reed-Schalter oder elektronischer Signalgeber) für min. 30 ms

PNP (1 Ausgang) + externer Eingang PFMB7



max. Laststrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1,5 V oder weniger externer Eingang: Eingangsspannung 0,4 V oder weniger (Reed-Schalter oder elektronischer Signalgeber) für min. 30 ms

Anschlussbeispiel für Sammelimpulsausgang

NPN-Ausführung (2 Ausgänge)


PFMB7


NPN (1 Ausgang) + analoger Ausgang


PFMB7


PFMB7

NPN (1 Ausgang) + externer Eingang












Konstruktion/Teile mit Medienkontakt

PFMB7201








Stückliste

	Stuckliste				
Pos.	Beschreibung	Material	Anm.		
1	Sensorgehäuse	PPS			
2	Dichtring	HNBR			
3	Durchflussgleichrichter	rostfreier Stahl 304			
4	Sensorchip	Silizium			
5	Leiterplatte	GE4F			
6	Dichtring	HNBR			
7	Durchflussgleichrichter	rostfreier Stahl 304			
8	O-Ring	FKM	Fluorbeschichtung		
9	O-Ring	FKM	Fluorbeschichtung		
10	Leitungsverbindung	Messing	chemisch vernickelt		
11	O-Ring	FKM	Fluorbeschichtung		
12	Gehäuse	PBT			
13	Dichtring	HNBR			
14	Leitungsadapter unten	PBT			
15	O-Ring	HNBR	Fluorbeschichtung		
16	Durchflussregelventil-Körper	PBT			
17	Gehäuse	Messing	chemisch vernickelt		
18	Nadel	Messing	chemisch vernickelt		
19	O-Ring	HNBR	Fluorbeschichtung		
20	O-Ring	HNBR	Fluorbeschichtung		

PFMB7501/7102/7202




Stückliste


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Sensorgehäuse	PPS	
2	Dichtring	HNBR	
3	Durchflussgleichrichter	rostfreier Stahl 304	
4	Sensorchip	Silizium	
5	Leiterplatte	GE4F	
6	Dichtring	HNBR	
7	Gehäuse	PPS	
8	Maschenweite	rostfreier Stahl 304	
9	Distanzstück	PPS	
10	O-Ring	HNBR	
11	O-Ring	HNBR	
12	Anbauteil	ADC	beschichtet





<u>Abmessungen</u>

PFMB7201-C8












PFMB7201-C8L







Abmessungen


PFMB7201-(N)02






PFMB7201-(N)02L






Abmessungen


PFMB7201-F02




PFMB7201-F02L




Abmessungen





PFMB7201S-C8L



Abmessungen









Abmessungen

PFMB7201S-F02




PFMB7201S-F02L




Abmessungen


PFMB7201 Schalttafeleinbau/ ohne Durchflussregelventil/gerade



Schalttafeleinbau/ ohne Durchflussregelventil/unten




Abmessungen für Schalttafeleinbau




Schalttafelstärke 1 bis 3,2 mm

* Leitungseingangsrichtung: Mindestabmessungen für den Anschluss von unten. Wenn Sie den geraden Anschluss verwenden, müssen das Leitungsmaterial und die Schläuche bei der Systemkonfiguration berücksichtigt werden. Bei Verwendung einer Biegung (R) darf diese max. R3 betragen.


Schalttafeleinbau/ mit Durchflussregelventil/gerade



Schalttafeleinbau/ mit Durchflussregelventil/unten



Abmessungen für Schalttafeleinbau




Schalttafelstärke 1 bis 3,2 mm

* Leitungseingangsrichtung: Mindestabmessungen für den Anschluss von unten. Wenn Sie den geraden Anschluss verwenden, müssen das Leitungsmaterial und die Schläuche bei der Systemkonfiguration berücksichtigt werden. Bei Verwendung einer Biegung (R) darf diese max. R3 betragen.


Abmessungen

PFMB7201


mit Befestigungselement/ohne Durchflussregelventil



mit Befestigungselement/mit Durchflussregelventil




DIN-Schienenmontage





- Die DIN-Schiene wird vom Kunden bereitgestellt.
- Die DIN-Schiene ist nicht geeignet für die Anschlussgröße F02 (G1/4).


Abmessungen

PFMB7501/7102/7202










Symbol	Α	В	D	E	F	Н	К	L	N
PFMB7501/7102	70	30	43,7	37,2	15	14	26	18	13,6
PFMB7202	90	35	49,2	42,7	17,5	24	31	28	16,8

Symbol	Abm	essunge	en Befest	igungsw	inkel
Modell	S	Т	U	V	W
PFMB7501/7102	24	22	32	40	50
PFMB7202	30	30	42	48	58

Anschlusskabel mit Buchse ZS-33-D



Kabelspezifikation

Leiter	Nennquerschnitt	AWG26
Leiter	Außendurchmesser	ca. 0,50 mm
Isolierung	Außendurchmesser	ca. 1,00 mm
isolierung	Farbe	braun, weiß, schwarz, blau
Kabelmantel Material		ölbeständiges PVC
bearbeiteter	Außendurchmesser	Ø 3,5 mm

^{*} Nähere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.smc.eu.



3-teilige Anzeige

Externe Messwertanzeige zur Durchflussmessung

Serie PFG300

Bestellschlüssel

PFG 3 0 0 - RT - M

Ausführung

Ausführung mit getrennter Sensoreinheit

Eingangsdaten •

Symbo	Beschreibung	Anwendbares Durchflussmessung
0	Eingangsspannung	Serie PFMB7□-C/E
1	Stromeingang	Serie PFMB7□-D/F

Ausgangsspezifikation •

RT	2 Ausgänge (Schalttyp NPN/PNP) + Analoger Spannungsausgang*1 + Kopierfunktion*2
sv	Analoger Stromausgang + Kopierfunktion*2
XY	2 Ausgänge (Schalttyp NPN/ PNP) + Kopierfunktion

- *1 Kann von 1 auf 5 V und von 0 auf 10 V umgeschaltet werden
- *2 Kann auf externen Eingang oder Kopierfunktion umgeschaltet werden.

Spezifikation der Einheit

-	Auswahlfunktion für Einheite
M	nur SI-Einheit* ³

*3 Feste Einheit: momentaner Durchfluss: I/min Summierter Durchfluss: L

Option 1


Symbol	Beschreibung	
_	ohne Anschlusskabel	
L	Spannungsversorgung/ Anschlusskabel des Ausgangs (Kabellänge: 2 m)	ZS-46-5L Spannungsversorgung/ Anschlusskabel des Ausgangs

Optionen/Bestellnummer

Wenn nur optionale Teile benötigt werden, bestellen Sie bitte mit den unten aufgeführten Bestellnummern.

Bestell-Nr.	Option	Anm.
ZS-28-C-1	Sensorstecker	für PFMB
ZS-46-A1	Befestigungswinkel A	Schneidschraube Nenngröße 3 x 8 I (2 Stück)
ZS-46-A2	Befestigungswinkel B	Schneidschraube Nenngröße 3 x 8 I (2 Stück)
ZS-46-B	Adapter für Schalttafeleinbau	
ZS-46-D	Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung	
ZS-46-5L	Spannungsversorgungs-/Ausgangsanschlusskabel	5-adrig 2 m
ZS-27-01	vordere Schutzabdeckung	

Anschlussbeispiel



Option 4

	Betriebs- anleitung	Kalibrierungs- zertifikat
_	0	_
Υ	_	_
K	0	0
Т		0

Option 3		
_	ohne	
	ZS-28-C-1	
F	Sensor- stecker	

Optio	Option 2				
Symbol	Be	eschreibung			
_	ohne				
A1	Befestigungselement A (vertikale Montage)	ZS-46-A1			
A2	Befestigungselement B (horizontale Montage)	ZS-46-A2			
В	Adapter für Schalttafeleinbau	ZS-46-B			
D	Adapter für Schalttafeleinbau + Front- Schutzabdeckung	ZS-46-D			

Serie PFG300

Technische Daten

Die für Durchflussschalter zutreffenden Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in unserem Web-Katalog. Weitere Einzelheiten über Produktspezifische Sicherheitshinweise können Sie in der "Betriebsanleitung" auf der SMC-Website nachlesen.

Modell			Serie PFG300			
Modell verwendbarer SMC Modell		PFMB7201 PFMB7501 PFMB7102 PFMB7202			DEMB7000	
verwendbarer SMC Durch-flussschalter		±1			10 bis 1000 l/min	
Durch-nussschaller	Nennaurchiiuss		2 bis 200 l/min	5 bis 500 l/min		20 bis 2000 l/min
	Schaltbereich	momentaner Durchfluss	-10 bis 210 l/min	-25 bis 525 l/min	-50 bis 1050 l/min	-100 bis 2100 l/min
	summierter Durchi		0 bis 999,999,999 L 0 bis 999,999,999,990 L			
	kleinste	momentaner Durchfluss				
Durchfluss	Einstelleinheit summierter Durchfluss		1 L 10 L			
	kumuliertes Volumen pro Impuls (Impulsbreite = 50 ms)		1 I/Impuls 10 I/Impuls		mpuls	
	Speicherfunktion für den kui	mulierten Wert*3	Es können Intervalle von 2 oder 5 Minuten gewählt werden. Der gespeicherte kumulierte Durchfluss wird gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet			e Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
	Versorgungsspa		12 bis 24 VDC ±10 %			
Spannungsver-	Stromaufnahme		max. 25 mA			
sorgung	Schutz		Polaritätsschutz			
	Anzeigegenauig	koit	±0,5 % v. E. ± Minimalanzeige (Umgebungstemperatur 25 °C)		; °C)	
	Genauigkeit des analog					
Genauigkeit						
	Wiederholgenau		±0,1 % v. E. ±1 Stelle ±0,5 % vom Endwert (Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C, 25 °C Referenztemperatur)			
	Temperatureigens	cnatten	±0,5 % vom End	` • • .	<u> </u>	renztemperatur)
	Ausgangsart				offener Kollektor.	
	Ausgangsmodu	s			parator-Modus, kumulierte oder Ausgang ausschalten.	
	Schalterbetrieb		A	uswahl zwischen normaler	n oder invertiertem Ausgan	g.
	max. Laststrom				mA	5
Schaltausgang	max. Versorgungsspann	una (nur NPN)			/DC	
oonanaaogang	Interner Spannungsabfall		NPN-Ausgang: 1 V oder wer		-Ausgang: 1,5 V oder weniger bei	einem I aststrom von 80 m∆
	Ansprechzeit*2	(Heotopulliung)	141 14 7 dagang. 1 V oder wer	<u> </u>		CITION Education von de mix
	Verzögerungsze	i+ *2	max. 3 ms			
	Hysterese*4	it	Wählbar von 0,00, 0,05 bis 0,1 s (Schrittweite 0,01 s), 0,1 bis 1,0 s (Schrittweite 0,1 s), 1 bis 10 s (Schrittweite 1 s), 20 s, 30 s, 40 s, 50 s oder 60 s			
	nysterese** Schutz		einstellbar (bei 0 beginnend) Kurzschlussschutz			
	Schulz					
Analoger	Ausgangsart		Spannungsausgang: 1 bis 5 V, 0 bis 10 V (nur wenn die Versorgungsspannung 24 VDC beträgt) Stromausgang: 4 bis 20 mA (0 l/min bis Maximalwert des Nenndurchflusses)			
Ausgang*5		Spannungsausgang	Ausgangsimpedanz : 1 kΩ			
	Impedanz	Stromausgang	max. Lastimpedanz: 300 Ω (bei einer Versorgungsspannung von 12 V), 600 Ω (bei einer Versorgungsspannung von 24 VDC)			
	Ansprechzeit*2		,		50 ms	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
externer	externer Eingan	a	Eingangsspannung 0,4 V oder weniger (Reed-Schalter oder elektronischer Signalgeber) für 30 ms oder länger			
Eingang*6	Eingangsmodus		Auswahl zwischen externem Zurücksetzen des kumulierten Wert oder Zurücksetzen des Höchst-/ Tiefstwertes.			
Sensor-	Eingangsart		Spannungseingang: 1 bis 5 VDC (Eingangsimpedanz: 1 MΩ), Stromeingang: 4 bis 20 mA DC (Eingangsimpedanz: 51 Ω) (0 l/min bis Maximalwert des Nenndurchflusses)			
eingang	A marably same able and a		Stecker (e-con)			
enigang	Anschlussmethode Schutz		sonstiger Spannungsschutz (bis zu 26,4 VDC)			
			Sonstiger Spannungsschutz (bis zu 26,4 VDC) Auswahl zwischen momentanem Durchfluss oder summiertem Durchfluss.			
	Anzeigemodus momentaner Durchfluss					
	Einheit *7	summierter Durchfluss				
			101: 0101/		0 ⁶ , ft ³ x 10 ⁶	1001: 01001/
	Anzeigebereich	momentaner Durchfluss	-10 bis 210 l/min	-25 bis 525 l/min	-50 bis 1050 l/min	-100 bis 2100 l/min
		summierter Durchfluss*9	0 bis 999,999,999,999 L		0 bis 999,999,999,990 L	
Anzeige	Minimalanzeige	momentaner Durchfluss summierter Durchfluss	1 L	1 1/	min 10 L	
	Display-Typ			LO	DD	
	Anzahl der Anzeigen		3-teilige Anzeige			
	Anzeigefarbe		1) Hauptanzeige: Rot/Grün, 2) Teilanzeige: orange			
	Anzahl der Anzeigestellen		, , , , , , , ,			
	Indikator-LED		LED ON, wenn Schaltausgang ON, OUT1/2: orange			
Digitalfilter*8	L		Wählbar von 0,00, 0,05 bis 0,1 s (Schrittweite 0,01 s), 0,1 bis 1,0 s (Schrittweite 0,1 s), 1 bis 10 s (Schrittweite 1 s), 20 s oder 30 s			
g	Schutzart		IP40			
			1000 VAC für 1 Min. zwischen Klemmen und Gehäuse			
Betriebs-	Prüfspannung Isolationswiderstand					
umgebung	Isolationswiderstand		50 MΩ oder mehr (500 VDC gemessen mit einem Isolationsmessgerät) zwischen Klemmen und Gehäuse			
	Betriebstemperatu		Betrieb: 0 bis 50 °C, Lagerung: 10 bis 60 °C (keine Kondensation, kein Gefrieren)			
o	Luftfeuchtigkeitsbereich		Betrieb/Lagerung: 35 bis 85 % relative Feuchtigkeit (keine Kondensation, kein Gefrieren)			
Standards			CE-Kennzeichnung (EMV-Richtlinie/RoHS-Richtlinie)			
Gewicht	Gehäuse		25 g (ohne Spannungsversorgung/Anschlusskabel)			
	Anschlusskabel mit Stecker		+39 g			
1 Nanndurchfluee dae v		I I4			ım ainaahaltan wird. Andarnfalle kar	

- *1 Nenndurchfluss des verwendbaren Durchflussschalters
- *2 Wert ohne Digitalfilter (bei 0 ms)
- *3 Berechnen Sie die Produktlebensdauer bei Verwendung der Speicherfunktion für den kumulierten Messwert anhand der Betriebsbedingungen und halten Sie diese ein. Die max. Anzahl der Schreibvorgänge des Speichergeräts beträgt 1,5 Mio. Bei einem Betrieb des Produkts von 24 Stunden am Tag ergibt sich folgende Produkt-Lebensdauer:

 • 5 min. Intervall: Lebensdauer beträgt 5 min x 1,5 Mio. = 7,5 Mio. min. = 14,3 Jahre

 • 2 min. Intervall: Lebensdauer beträgt 2 min x 1,5 Mio. = 3 Mio. min. = 5,7 Jahre

 - Bei wiederholtem externen Zurücksetzen des kumulierten Werts ist die Lebensdauer kürzer als der berechnete Wert.
- *4 Wenn der Durchfluss um den Schaltpunkt schwankt, muss sichergestellt sein, dass ein
- ausreichender Spielraum eingehalten wird. Andernfalls kann es zum Flattern des angezeigten Messwerts kommen.


- *5 Die Einstellung ist nur bei Modellen mit Analogausgang möglich.
 *6 Die Einstellung ist nur bei Modellen mit externem Eingang möglich.
 *7 Die Einstellung ist nur bei Modellen mit Einheitenauswahlfunktion möglich.
- *8 Die Schaltzeit entspricht einem Schaltpunkt von 90 % in Bezug auf die Sprungeingabe.
- 9 Die kumulierte Durchflussanzeige setzt sich aus dem höheren und dem niedrigeren Stellenwert zusammen. (6-stellige Anzeige, insgesamt 12 Ziffern). Wenn die Ziffern mit dem höheren Stellenwert
- angezeigt werden, leuchtet x 10° auf.

 * Produkte mit winzigen Kratzern, Schlieren oder Farb- oder Helligkeitsschwankungen der Anzeige, welche die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigen, werden als konforme Produkte betrachtet




Beispiele für interne Schaltkreise und Verdrahtung


XY **RT** -SV NPN (2 Ausgänge) + Kopierfunktion




XY RT -SV PNP (2 Ausgänge) + Kopierfunktion




RT NPN (2 Ausgänge) + analoger Spannungsausgang -SV: NPN (2 Ausgänge) + analoger Stromausgang




RT PNP (2 Ausgänge) + analoger Spannungsausgang -SV: PNP (2 Ausgänge) + analoger Stromausgang




RT NPN (2 Ausgänge) + externer Eingang -SV: NPN (2 Ausgänge) + externer Eingang




RT PNP (2 Ausgänge) + externer Eingang -SV: PNP (2 Ausgänge) + externer Eingang



Anschlussbeispiel für Sammelimpulsausgang




PNP (2 Ausgänge)




Serie PFG300


Abmessungen




Befestigungswinkel A (Bestell-Nr.: ZS-46-A1)




*: Die Anordnung der Halterung ermöglicht eine Montage in vier Ausrichtungen.







30 20 30 30


Befestigungswinkel B (Bestell-Nr.: ZS-46-A2)





 Die Anordnung der Halterung ermöglicht eine Montage in vier Ausrichtungen.








Abmessungen


Adapter für Schalttafeleinbau

(Bestell-Nr.: ZS-46-B)













Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung (Bestell-Nr.: ZS-46-D)








Spannungsversorgungs-/Ausgangsanschlusskabel (Bestell-Nr.: ZS-46-5L)



Sensorstecker

(Bestell-Nr.: ZS-28-CA-4)

Pin-Nr.	Klemme			
1	DC (+)			
2	N.C.			
3	DC (-)			
4	IN*1			
*1 1 bis 5 V oder 4 bis 20 mA				



Kabelspezifikation


· tabolopozimanon			
Leiterquerschnitt		0,15 mm ² (AWG26)	
Isolator	Außen-Ø	1.0 mm	
	Farbe	braun, blau, schwarz, weiß, grau (5 Adern)	
Kabelmantel Fertiger Außen-Ø		Ø 3,5	




Serie PFG300

Abmessungen


Abmessungen für Schalttafeleinbau




Sichere Mehrfachmontage (min. 2 Stk.) <horizontal>




Beispiel für den Schalttafeleinbau <horizontal>



<vertikal>



Beispiel für den Schalttafeleinbau <vertikal>



Angaben zur Funktion

Ausgangsmodus

Folgende Ausgangsmodi stehen zur Verfügung:

Ausgang (Hysterese-Modus und Window-Comparator-Modus) in Bezug auf den momentanen Durchfluss, oder Ausgang (summierter Ausgang und Impulsausgang) in Bezug auf den summierten Durchfluss.

Anm.) Bei Lieferung ab Werk sind der Hysterese-Modus und der Normalausgang voreingestellt.

■ Anzeigefarbe

Die Anzeigefarbe kann für jede Ausgangsart eingestellt werden. Diese Auswahl bietet die Möglichkeit der visuellen Erkennung von Wertschwankungen (Die Anzeigefarbe ist abhängig von der Einstellung von OUT1).

grün für ON, rot für OFF	
rot für ON, grün für OFF	
dauerhaft rot	
dauerhaft grün	

■ Referenzbedingung

Bei der Anzeigeeinheit kann zwischen Standardbedingung und Normalbedingung gewählt werden.

Standardbedingung: Gibt den Durchfluss umgerechnet in einen Wert bei 20 °C und 1 atm (Atmosphäre) an Normalbedingung: Gibt den Durchfluss umgerechnet in einen Wert bei 0 °C und 1 atm (Atmosphäre) an

■ Anzeigemodus

Als Anzeigemodus kann zwischen momentanem und summiertem Durchfluss gewählt werden.

Anzeige des momentanen Durchflusses Anzeige des summierten Durchflusses

Ansprechzeit

Die Ansprechzeit kann passend zur Anwendung ausgewählt werden (werkseitige Einstellung: 1 s). Unregelmäßigkeiten können schneller erfasst werden, wenn die Ansprechzeit auf 0,05 Sekunden eingestellt wird. Effekte, wie die Fluktuation oder das Flackern der Anzeige können verringert werden, indem Sie die Ansprechzeit auf 2 Sekunden einstellen.

0,05 s
0,1 s
0,5 s
1 s
2 s

■ Anzeige-AUS-variabel

Mit dieser Funktion wird die Anzeige ausgeschaltet. In diesem Modus blinken die Dezimalpunkte auf dem Hauptbildschirm. Wenn in diesem Modus eine beliebige Taste gedrückt wird, kehrt die Anzeige für 30 Sekunden in den Normalmodus zurück, um das Prüfen des Durchflusses usw. zu ermöglichen.

■ Einstellen des Sicherheitscodes

Der Benutzer kann wählen, ob für die Freigabe der Tastensperre die Eingabe eines Sicherheitscodes erforderlich ist. Bei Lieferung ab Werk ist das Produkt so eingestellt, dass die Eingabe eines Sicherheitscodes nicht erforderlich ist.

■ Externes Eingangssignal

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der optionale externe Eingang vorhanden ist. Der summierte Wert, Höchst- und Tiefstwert können per Fernzugriff zurückgesetzt werden. Externes Zurücksetzen des summierten Durchflusses:

Mit dieser Funktion kann der summierte Durchflusswert zurückgesetzt

werden, wenn ein externes Eingangssignal eingeht. Im summierten Inkrementier-Modus wird der summierte Wert beim Zurücksetzen auf Null gesetztund steigt von Null ausgehend an. Im summierten Dekrementier-Modus wird der summierte Wert beim Zurücksetzen auf Null ausgehend an.

Zurücksetzen auf Null gesetzt und nimmt von Null ausgehend ab.

* Wenn der summierte Wert gespeichert wird, wird bei jedem externen Zurücksetzen des summierten Werts auf das Speichermedium (EEPROM) zugegriffen. Beachten Sie die max. Anzahl der Zugriffe, die auf das Speichermedium möglich ist (1 Mio. mal). Insgesamt darf die Zahl der externen Eingänge sowie der Speicher-Zeitintervalle für den summierten Wert 1 Mio. Mal nicht überschreiten.

Zurücksetzen des Höchst-/Tiefstwerts: Der Höchst- und Tiefstwert werden zurückgesetzt.

■ Funktion zum Forcen des Ausgangs

Bei Start des Systems oder während Wartungsarbeiten wird der Ausgang obligatorisch ein- oder ausgeschaltet. Dies ermöglicht die Prüfung der Verdrahtung und verhindert Systemfehler aufgrund einer unerwarteten Ausgabe. Bei der Ausführung mit analogem Ausgang ist der Ausgang 5 V bzw. 20 mA auf ON und 1 V bzw. 4 mA auf OFF.

* Die Erhöhung bzw. Verringerung des Durchflusses und der Temperatur ändert außerdem nicht den ON-/OFF-Status des Ausgangs bei aktivierter Funktion zum Forcen des Ausgangs.

■ Speicherfunktion für den summierten Messwert

Der summierte Wert wird auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung nicht zurückgesetzt.

Der summierte Messwert wird während der Messung alle 2 bzw. 5 Minuten gespeichert. Der letzte gespeicherte Wert wird zu Grunde gelegt, wenn die Spannungsversorgung wieder eingeschaltet wird. Die Lebensdauer des Speicherelements beträgt 1 Mio. Zugriffszyklen. Berücksichtigen Sie dies, bevor Sie diese Funktion verwenden.

■ Höchst-/Tiefstwertanzeige


Der maximale (minimale) Durchfluss wird erfasst und aktualisiert, sobald die Spannungsversorgung eingeschaltet wird. Bei Höchstwertanzeige (Tiefstwertanzeige) wird der max. (min.) Durchfluss angezeigt.

■ Tastensperre

Verhindert Bedienerfehler wie die versehentliche Änderung von Einstellwerten.

■ Funktion mit freiem Bereich für den analogen Ausgang

Der Durchfluss, der einen Ausgang von 5 V bzw. 20 mA erzeugt, kann geändert werden. Der Wert kann innerhalb von 10 % des max. Nenndurchflusses bis zum max. angezeigten Durchfluss geändert werden.



■ Modus für umgekehrte Anzeige

Wenn der Schalter umgekehrt verwendet wird, kann die Anzeige für ein leichteres Ablesen mit der Funktion zum Drehen der Anzeige gedreht werden.



■ Zurücksetzen auf werkseitige Einstellung

Das Produkt kann auf seine werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.



■ Fehleranzeigefunktion

Wenn ein Fehler oder eine Unregelmäßigkeit auftritt, werden Ursprung und Ursache angezeigt.


Anzeige		Beschreibung	Inhalt	Fehlerbehebung
Erl		OUT1-Überstromfehler	Ein Laststrom von min. 80 mA wird dem Schaltausgang (OUT1) zugeführt.	Beheben Sie die Ursache des Überstroms,
Er2		OUT2-Überstromfehler	Ein Laststrom von min. 80 mA wird dem Schaltausgang (OUT2) zugeführt.	indem Sie die Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten.
ннн		Momentaner Durchflussfehler	Der Durchfluss übersteigt den oberen Grenzwert des angegebenen Durchflussbereichs.	Senken Sie den Durchfluss.
LLL		Rückstromfehler	Ein Rückstrom von min5 % liegt vor.	Drehen Sie den Durchfluss in die korrekte Richtung.
(*999° blinkt entweder auf der oberen, mittleren oder unteren 3-stelligen Anzeige.)	PFMB7201 PFMB7501 PFMB7102	Fehler des summierten Durchflusses	Der Durchfluss übersteigt den Bereich des summierten Durchflusses.	Setzen Sie den summierten Durchfluss zurück.
Er0 Er4		Contampfables	Wird bei einem internen Fehler	Schalten Sie die Spannungsversorgung
<u>Er5</u> Er8		Systemfehler	angezeigt.	aus und wieder ein.

Bitte setzen Sie sich zwecks Fehlersuche mit SMC in Verbindung, wenn der Fehler nach Ausführung der o.g. Anweisungen nicht behoben werden kann.


■ Sicherheitshinweise für den Leitungsanschluss

Leitungsanschluss des Metall-Anbauteils

- Mit dem spezifizierten Anzugsdrehmoment anziehen. Siehe nachstehende Tabelle für die korrekten Anzugsdrehmomente.
- Einen passenden Schraubenschlüssel für das jeweilige Anzugsdrehmoment verwenden. Keinen übermäßig langen Schraubenschlüssel verwenden (mit einer Gesamtlänge von 40 cm oder länger).
- Bei einem zu großen Anzugsdrehmoment kann das Produkt beschädigt werden.
 Bei einem unzureichenden Anzugsdrehmoment können sich die Verbindungen lockern.
- Dichtband darf nicht in den Durchflusspfad eindringen.
- Nach dem Leitungsanschluss sicherstellen, dass keine Leckagen vorliegen.
- Beim Einbauen der Verbindung den Schraubenschlüssel nur am Metallbereich (Anbauteil) der Verbindung ansetzen.
 Werden andere Bereiche des Produkts mit einem Schraubenschlüssel gehalten, kann das Produkt beschädigt werden.
 Besonders darauf achten, dass der Schraubenschlüssel den Stecker nicht beschädigt.



Modell	Anzugsdrehmoment	
PFMB7201	12 bis 14 N⋅m	
PFMB7501		
PFMB7102	28 bis 30 N⋅m	
PFMB7202		



Modell	Gewinde-Nenngröße	Schlüsselweite	
PFMB7201	Rc1/4, NPT1/4	17 mm	
Privib/201	G1/4	21 mm	
PFMB7501	1/2	30 mm	
PFMB7102	1/2	30 mm	
PFMB7202	3/4	35 mm	

Serie PFG300

Angaben zur Funktion

■ Ausgangsmodus

Folgende Ausgangsmodi stehen zur Verfügung:

Ausgang (Hysterese-Modus und Window-Comparator-Modus) in Bezug auf den momentanen Durchfluss, oder Ausgang (summierter Ausgang und Impulsausgang) in Bezug auf den summierten Durchfluss.

(werkseitige Einstellung: Hysterese-Modus, Normal-Ausgang)

■ Einfacher Einstellmodus

Nur die eingestellten Werte für den momentanen Durchfluss und den kumulierten Durchfluss können geändert werden. Ausgangsmodus, Ausgangstyp, Anzeigefarbe und kumulierter Impulsausgang können nicht geändert werden.

■ Anzeigefarbe

Die Anzeigefarbe kann für jede Ausgangsart eingestellt werden. Diese Auswahl bietet die Möglichkeit der visuellen Erkennung von Wertschwankungen.

grün für ON, rot für OFF
rot für ON, grün für OFF
ununterbrochen rot
ununterbrochen grün

■ Einstellen der Ansprechzeit

Die Zeit vom Erreichen des Schaltpunktes bis zum Einschalten des Schalt-ausgangs kann eingestellt werden. Die Einstellung der Ansprechzeit kann das Flattern des Schaltausgangs verhindern.

(Standardeinstellung: 0 s)

0.00 s		
0,05 bis 0,1 s (Schrittweite 0,01 s)		
0,1 bis 1,0 s (Schrittweite 0,1 s)		
1 bis 10 s (Schrittweite 1 s)		
20 s		
30 s		
40 s		
50 s		
60 s		

■ Einstellen des Digitalfilters

Die Zeit für den digitalen Filter kann auf den Sensoreingang eingestellt werden. Durch das Einstellen des digitalen Filters kann das Flattern des Schalterausgangs und das Flackern des Analogausgangs und der Anzeige reduziert werden.

Die Schaltzeit entspricht einem Schaltpunkt von 90 % in Bezug auf die Sprungeingabe. (Standardeinstellung: 0 s)

0.00 s
0,05 bis 0,1 s (Schrittweite 0,01 s)
0,1 bis 1,0 s (Schrittweite 0,1 s)
1 bis 10 s (Schrittweite 1 s)
20 s
30 s

■ FUNC Ausgangs-Schaltfunktion

Es kann zwischen analoger Ausgang, externer Eingang oder Kopierfunktion gewählt werden.

(werkseitige Einstellung: Analogausgang)

■ Funktion zur Auswahl des Analogausgangs

Für den analogen Spannungsausgang kann ein Wert von 1 bis 5 V oder 0 bis 10 V ausgewählt werden. (Standardeinstellung: 1 bis 5 V)

■ Externes Eingangssignal

Der summierte Wert, Höchst- und Tiefstwert können per Fernzugriff zurückgesetzt werden. **Externes Zurücksetzen des**

kumulierten Wertes:

Mit dieser Funktion kann der summierte Durchflusswert zurückgesetzt werden, wenn ein externes Eingangssignal eingeht.

Im summierten Inkrementier-Modus wird der summierte Wert beim Zurücksetzen auf Null gesetzt und steigt von Null ausgehend an.

Im summierten Dekrementier-Modus wird der summierte Wert beim Zurücksetzen auf den Schaltpunkt gesetzt und nimmt vom Schaltpunkt ausgehend ab.

* Wird der kumulierte Wert gespeichert, erfolgt bei jedem externen Zurücksetzen des kumulierten Wertes ein Zugriff auf das Speichermedium. Beachten Sie, dass die max. Anzahl der Zugriffe auf das Speichermedium 1,5 Mio. Zyklen beträgt. Die Gesamtanzahl der externen Eingänge sowie der Speicher-Zeitintervalle für den kumulierten Wert 1,5 Mio. Mal nicht überschreiten.

Zurücksetzen des Höchst-/Tiefstwerts:Der Höchst- und Tiefstwert werden zurückgesetzt.

■ Funktion zum Forcen des Ausgangs

Bei Start des Systems oder während Wartungsarbeiten kann der Ausgang einoder eingeschaltet werden. Dies ermöglicht die Prüfung der Verdrahtung und verhindert Systemfehler aufgrund einer unerwarteten Ausgabe.

Bei Ausführung mit Analogausgang: Bei Einschaltung (ON) beträgt der Ausgangswert 5 V (bzw. 10 V bei Auswahl von 0 bis 10 V) bzw. 20 mA, wenn ausgeschaltet (OFF), 1 V (bzw. 0 V bei Auswahl von 0 bis 10 V) oder 4 mA.

 Eine Erhöhung bzw. Verringerung des Durchflusses ändert außerdem nicht den ON-/OFF-Status des Ausgangs, während die Funktion zum Forcen des Ausgangs aktiviert ist.

■ Speicherfunktion für den kumulierten Messwert

Der kumulierte Wert wird auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung nicht zurückgesetzt. Der kumulierte Messwert wird während der Messung alle 2 bzw. 5 Minuten gespeichert und wird ab dem zuletzt gespeicherten Wert fortgesetzt, wenn die Spannungsversorgung wieder eingeschaltet wird.

Der maximale Schreibwert des Speichermediums beträgt 1,5 Millionen Zyklen, was berücksichtigt werden sollte.

■ Höchst-/Tiefstwertanzeige

Der maximale (minimale) Durchfluss wird erfasst und aktualisiert, sobald die Spannungsversorgung eingeschaltet wird. Bei Höchstwertanzeige (Tiefstwertanzeige) wird der max. (min.) Durchfluss angezeigt.

■ Einstellen des Sicherheitscodes

Der Benutzer kann wählen, ob für die Freigabe der Tastensperre die Eingabe eines Sicherheitscodes erforderlich ist. Bei Lieferung ab Werk ist das Produkt so eingestellt, dass die Eingabe eines Sicherheitscodes nicht erforderlich ist.

■ Tastensperre

Verhindert Bedienerfehler wie die versehentliche Änderung von Einstellwerten.

■ Zurücksetzen auf werkseitige Einstellungen

Das Produkt kann auf seine werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.

■ Anzeige mit Einstellung der Nullpunktabgleichung —

Wenn der Durchfluss nahezu 0 l/min. beträgt, wird das Produkt den Wert abrunden und Null wird angezeigt. Ein Strömungswert kann auch dann angezeigt werden, wenn der Durchfluss aufgrund des Hochdrucks oder abhängig von der Installation 0 l/min. beträgt. Die Nullpunktfunktion führt eine Zurücksetzung auf Null herbei. Der Bereich der Nullanzeige kann geändert werden.



Serie PFG300


■ Auswahl der Teilanzeige




Anzeige des Schaltpunktes	Anzeige des kumulierten Wertes	Höchstwertanzeige
Zeigt den Schaltpunkt an.	Zeigt den kumulierten Wert an.	Zeigt den Höchstwert an.
SSNC LULL IIII	## 30500	SMC Committee of the co
Tiefstwertanzeige	Anzeige Anlagenbezeichnung	OFF
Zeigt den Tiefstwert an.	Zeigt die Anlagenbezeichnung an. (Ermöglicht die Eingabe von bis zu 5 alphanumerische Zeichen.)	Zeigt nichts an.
C SMC		

■ Funktion für freien Analog-Ausgangsbereich

Diese Funktion ermöglicht, dass ein Durchfluss, der einen Ausgang von 5 V bzw. 20 mA erzeugt (bzw. 10 V, wenn 0 bis 10 V ausgewählt ist), kann geändert werden. Der Wert kann zwischen 10 % des Nenndurchfluss-Höchstwertes und dem Höchstwert des Anzeigebereichs geändert werden.



Bei analogem Spannungsausgang von 0 bis 10 V.



■ Fehleranzeigefunktion


Wenn ein Fehler oder eine Unregelmäßigkeit auftritt, wird die Ursache angezeigt.

Display	Bezeichnung	Inhalt	Fehlerbehebung
Er 1	OUT-Überstromfehler	Ein Laststrom von min. 80 mA wird dem Schaltausgang (OUT) zugeführt.	Die Ursache des Überstroms beseitigen, indem die Spannungsversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird.
HHH	Fehler des momentanen Durchflusses	Der Durchfluss übersteigt den Höchstwert des Anzeigebereichs.	Senken Sie den Durchfluss.
LLL	Durchfluss in die falsche Richtung	Ein Rückstrom von min5 % liegt vor.	Ändern Sie den Durchfluss in die richtige Richtung.
999999 blinkt x 10 ⁶	Fehler des kumulierten Durchflusses	Der Durchfluss übersteigt den Bereich des summierten Durchflusses.	Setzen Sie den summierten Durchfluss zurück.
E+ 40 E+ 40 E+ 40 E+ 40	Systemfehler	Wird bei einem internen Fehler angezeigt.	Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein.
Er 13	Kopierfehler	Die Kopierfunktion funktioniert nicht fehlerfrei.	Nachdem Sie den Fehler durch gleichzeitiges Drücken der Jund Tasten für mindestens 1 Sekunde gelöscht haben, überprüfen Sie die Verdrahtung und das Modell und versuchen Sie anschließend erneut zu kopieren.

■ Kopierfunktion

Die Parameter des monitor können kopiert werden. Wodurch der Arbeitsaufwand und das Fehlerrisiko reduziert wird.

Der Schaltpunkt kann auf bis zu 10 Geräte gleichzeitig kopiert werden. (Maximale Übertragungsdistanz: 4 m)



- Führen Sie die Verkabelung wie in der Abbildung auf der linken Seite dargestellt aus.
- 2) Wählen Sie das Gerät welches der Master sein soll aus, und wandeln Sie ihn mithilfe der Tasten in einen Master um. (In der Voreinstellung sind alle Geräte als Slaves eingestellt.)
- 3) Drücken Sie die San Taste aufdem Master, um den Kopiervorgang zu starten.

Auswahl des Energiesparbetriebs

Spannungsversorgung

Der Energiesparmodus kann ausgewählt werden.

Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird mit dieser Funktion in den Energiesparmodus wechselt.

Bei der Auslieferung ist das Gerät auf den Normalbetrieb eingestellt (der Energiesparmodus ist ausgeschaltet).

(Im Energiesparmodus blinkt [ECo] in der Teilanzeige und die Betriebsanzeige leuchtet (nur bei eingeschaltetem Schalter).

* Der auf dem angeschlossenen Durchflussschalter angezeigte Wert kann von dem der Messwertanzeige abweichen. Es empfiehlt sich dann, die Anzeige des Durchflussschalters auszuschalten.



Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den Kennzeichnungen "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/IEC) 1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

⚠ Gefahr: R

Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ Warnung:

Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ Achtung:

Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird. ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile

ISO 4413: Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Roboter und Robotereinrichtungen –
Sicherheitsanforderungen für Industrieroboter – Teil 1:
Roboter.

USW.

 Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird. Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

 Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein.

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.

 Unsere Produkte k\u00f6nnen nicht au\u00dberhalb ihrer technischen Daten verwendet werden

Unsere Produkte sind nicht für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen oder Umgebungen entwickelt, konzipiert bzw. hergestellt worden.

Bei Verwendung unter solchen Bedingungen oder in solchen Umgebungen erlischt die Gewährleistung.

- Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen technischen Daten oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- 2. Verwendung für Kernkraftwerke, Eisenbahnen, Luftfahrt, Raumfahrtausrüstung, Schiffe, Fahrzeuge, militärische Anwendungen, Ausrüstungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum von Menschen betreffen, Treibstoffausrüstungen, Unterhaltungsausrüstungen, Notabschaltkreise, Presskupplungen, Bremskreise, Sicherheitsausrüstungen usw. sowie für Anwendungen, die nicht den technischen Daten von Katalogen und Betriebsanleitungen entsprechen.
- 3. Verwendung für Verriegelungsschaltungen, außer für die Verwendung mit doppelter Verriegelung, wie z. B. die Installation einer mechanischen Schutzfunktion im Falle eines Ausfalls. Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

∧ Achtung

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen unsere Produkte für den Einsatz in automatischen Steuerungssystemen für den friedlichen Einsatz in der Fertigungsindustrie.

Die Verwendung in nicht-verarbeitenden Industrien ist nicht abgedeckt.

Die von uns hergestellten und verkauften Produkte können nicht für die in den Messvorschriften genannten Transaktionen oder Zertifizierungen verwendet werden. Nach den neuen Messvorschriften dürfen in Japan ausschließlich SI-Einheiten verwendet werden.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur "Einhaltung von Vorschriften".

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

- Die Verwendung von SMC-Produkten in
 Fertigungsmaschinen von Herstellern von
 Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist
 strengstens untersagt.
- 2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.



SMC Corporation (Europe)

Austria +43 (0)2262622800 www.smc.at Belgium +32 (0)33551464 www.smc.be Bulgaria +359 (0)2807670 +385 (0)13707288 www.smc.hr Croatia Czech Republic +420 541424611 www.smc.cz Denmark +45 70252900 Estonia +372 651 0370 Finland +358 207513513 www.smc.fi France +33 (0)164761000 www.smc-france.fr Germany +49 (0)61034020 Greece +30 210 2717265 Hungary +36 23513000 Ireland Italy +39 03990691 Latvia +371 67817700

www.smc.bg www.smcdk.com www.smcee.ee www.smc.de www.smchellas.gr www.smc.hu www.smcitalia.it www.smc.lv

office@smc.at info@smc.be office@smc.bg office@smc.hr office@smc.cz smc@smcdk.com info@smcee.ee smcfi@smc.fi supportclient@smc-france.fr info@smc.de sales@smchellas.gr office@smc.hu +353 (0)14039000 www.smcautomation.ie sales@smcautomation.ie mailbox@smcitalia.it info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt Netherlands +31 (0)205318888 www.smc.nl Norway www.smc-norge.no +47 67129020 +48 222119600 Poland www.smc.pl +351 214724500 Portugal www.smc.eu Romania +40 213205111 www.smcromania.ro Russia +7 (812)3036600 www.smc.eu Slovakia +421 (0)413213212 www.smc.sk Slovenia +386 (0)73885412 www.smc.si Spain +34 945184100 www.smc.eu Sweden +46 (0)86031240 www.smc.nu **Switzerland** +41 (0)523963131 www.smc.ch Turkey +90 212 489 0 440 www.smcturkey.com.tr UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk

info@smclt.lt info@smc.nl post@smc-norge.no sales@smc.pl apoioclientept@smc.smces.es smcromania@smcromania.ro sales@smcru.com office@smc.sk office@smc si post@smc.smces.es smc@smc.nu info@smc.ch info@smcturkey.com.tr sales@smc.uk

South Africa +27 10 900 1233 zasales@smcza.co.za www.smcza.co.za