



UMSTELLUNGSDOKUMENTATION

Serie MLGP-Z

Kompakt-Klemmzylinder mit Führung
 $\varnothing 20$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 40$, $\varnothing 50$, $\varnothing 63$, $\varnothing 80$ und
 $\varnothing 100$


Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile

Merkmale

- Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % durch neu entwickeltes Zylindergehäuse, Führungsstangen, Frontplatte, Kolbenstange, Druckring und Zylinderdeckel.

Kundennutzen

- Kostenreduzierung durch Verkleinerung der beweglichen Teile.




Merkmale

- Bis zu 22 mm kürzerer Führungsstangenüberstand im Vergleich zur aktuellen Serie MLGP.

Kundennutzen

- Platzsparend bei gleicher Leistung.



Merkmale

- Die vier Befestigungsnuten für Signalgeber wurden für die Direktmontage der Signalgeber von rechteckig in rund geändert. Auf diese Weise können kompakte Signalgeber oder magnetfeldbeständige Signalgeber montiert werden.

Kundennutzen

- Reduzierter Arbeitsaufwand für Montage und Wartung sowie kleineres Ersatzteillager, da keine Befestigungselemente mehr benötigt werden.



Standardspezifikation

Die technischen Daten und Leistung entsprechen denen des aktuellen Produkts.

Befestigungsdimensionen

Die Befestigungsdimensionen stimmen mit dem aktuellen Produkt überein.

Verwendbare Signalgeber

Auto switch model	MLGP		MLGP-Z	
	Applicability	Mounting bracket	Applicability	Mounting bracket
D-A9*	Ø20-100	BMG2-012	Ø12-100	-
D-Z7*/Z80	Ø20-100	-	-	-
D-M9*	Ø20-100	BMG2-012	Ø12-100	-
D-Y59*/Y69*	Ø20-100	-	-	-
D-Y7*	Ø20-100	-	-	-
D-P3DWA	Ø25-100	BMG2-012	Ø25-100	-
D-P4DW	Ø32-100	-	Ø32-100	BMG7-032